

Drukverschilsensor Lucht

Verschuldruk-meetomvormer met 8 selecteerbare bereiken en BACnet-functie. Voor het bewaken van over-, onder- of het drukverschil van lucht en andere niet-brandbare en niet-agressieve gassen. Typische toepassing in HVAC-systemen voor de bewaking van luchtfilters, ventilatoren, V-snaren of brandkleppen en rookafvoerleppen. Opties verkrijgbaar met LCD-display. Behuizing met IP65 / NEMA 4X-goedkeuring.


Typenoverzicht

Soort	Meetbereik [Pa]	Communicatie	Uitgangssignaal actieve druk	Uitgangssignaal actieve volumestroom	Barstdruk	Displaytype
22ADP-164	-100...2500	BACnet MS/TP	0...5 V, 0...10 V	0...5 V, 0...10 V	40 kPa	-
22ADP-164L	-100...2500	BACnet MS/TP	0...5 V, 0...10 V	0...5 V, 0...10 V	40 kPa	LCD

Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC/DC 24 V
	Functiebereik	AC 19...29 V / DC 15...35 V
	Verbruik AC	4.3 VA
	Verbruik DC	2.3 W
	Elektrische aansluiting	Steekbaar veerbelast aansluitklemmenblok max. 2.5 mm ²
	Kabelinvoer	Kabelwartel met trekcontlasting 2x ø6 mm
Communicatie gegevensbus	Communicatie	BACnet MS/TP
	Aantal knooppunten	BACnet zie beschrijving interface
Functionele gegevens	Medium	Lucht
	Verschillende bereiken	8 selecteerbare meetbereiken
	Uitgangsspanning	2 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
	Opmerking uitgangssignaal actief	Uitgang 0...5/10 V selecteerbaar met schakelaar
	Display	LCD, 29x35 mm met achtergrondverlichting Meetwaarden: Pa, inch WK (configureerbaar) Meetwaarden volumestroom: m ³ /h, cfm (configureerbaar)
	Typische reactietijd	Instelbaar 0.8 s of 4.0 s
Meetgegevens	Meetwaarden	Drukverschil Volumestroom
	Meetmedium	Lucht en niet-agressieve gassen
Specificatie druk	Technologie sensorelement	Piezo-meetelement
	Meetbereik	-100...2500 Pa

Technische gegevens

Specificatie druk	Instellingen meetbereik druk	Instelling	Bereik [Pa]	Bereik [inch WC]	Fabrieksinstelling
		S0	0...2500	0...10	✓
		S1	0...2000	0...8	
		S2	0...1500	0...6	
		S3	0...1000	0...4	
		S4	0...500	0...2	
		S5	0...250	0...1	
		S6	0...100	0...0.4	
		S7	-100...100	-0.4...0.4	
		Nauwkeurigheid	Afwijking in vergelijking met het referentietoestel meetbereik ≤500 Pa: ±5 Pa meetbereik >500 Pa: ±10 Pa		
	Stabiliteit op lange termijn	±2.5% FSO (uitgang van volledige omvang) / 4 jr.			
Veiligheidsgegevens	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (SELV, Safety Extra-Low Voltage)			
	Voedingsbron UL	Class 2 Supply			
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP65			
	Beschermingsgraad NEMA/UL	NEMA 4X			
	Behuizing	UL Enclosure Type 4X			
	EU-conformiteit	CE-markering			
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-6			
	Kwaliteitsnorm	ISO 9001			
	UL Approval	cULus acc. to UL60730-1A/-2-6, CAN/CSA E60730-1			
	Type actie	Type 1			
	Stootspanning dimensionering voeding	0.8 kV			
	Vervuilingsgraad	3			
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend			
	Omgevingstemperatuur	-10...50°C [14...122°F]			
	Mediumtemperatuur	-10...50°C [15...120°F]			
Materialen	Behuizing	Deksel: PC, oranje Onderkant: PC, oranje Afdichting: NBR70, zwart UV-bestendig			
	Kabelwartel	PA6, zwart			

Veiligheidsaanwijzingen



Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied. Niet goedgekeurde aanpassingen zijn verboden. Dit product mag niet worden gebruikt in combinatie met apparatuur die in geval van storing een gevaar vormt voor personen, dieren of materiaal.

Controleer of alle stroom is losgekoppeld voor de installatie. Sluit niet aan op apparatuur die onder spanning staat/in bedrijf is.

Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.

Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Opmerkingen

Handmatige nulpuntskalibratie

Na de eerste inbedrijfstelling

Om de nulpuntskalibratie uit te voeren, moet het apparaat ten minste 15 minuten voordien worden aangesloten op een voedingsspanning.

Kalibratie-interval

≤250 Pa 3 maanden

≤500 Pa 6 maanden

>500 Pa 12 maanden


Procedure

- Maak beide buisaansluitingen vrij van de drukpoorten + en -
- (Voer de handmatige nulpuntskalibratie uit, zelfs als op de display 0 verschijnt.)
- Druk op de knop "Handmatige nulpuntskalibratie" tot de LED permanent brandt
- Wacht tot de LED opnieuw knippert en installeer de buisaansluitingen opnieuw op de drukpoorten (let op de + en -)

Indicatoren

Indicatoren

Afhankelijk van het apparaat en het aantal meetwaarden wordt het display automatisch geschaald. Parameters, zoals het in-/uitfaden van gemeten waarden, helderheid en de verkeerslichtfunctie, worden via de app of het bussysteem gewijzigd. Tijdens het opstartproces worden de software- en hardwareversies weergegeven.



- 1 Storing/sensorstoring
- 2 Interval onderhoud/visuele inspectie verstreken
- 3 TLF (verkeerslichtfunctie) actief (drempel voor weergavekleuren verandert)
- 4 Radio actief (niet beschikbaar)
- 5 Statusbalk
- 6 Meetwaarde (* verschijnt als TLF-functie is geactiveerd voor deze waarde)
- 7 Meeteenheid
- 8 Meetwaarde

Meegeliverde onderdelen

Omschrijving	Soort
Montageplaat L-behuizing	A-22D-A10
Set pitotbuizen, Kunststof, PVC-buis 2 m, 2x luchtkanaalkoppeling (kunststof) voor 22ADP-..	A-22AP-A08
Kabelwartel met trekcontlasting ø6...8 mm	
Pluggen	
Schroeven	

Toebehoren

Optionele toebehoren

Omschrijving	Soort
Luchtkanaalkoppeling, Metaal, L 40 mm, Buisaansluiting 5 mm	A-22AP-A02
Luchtkanaalkoppeling, Metaal, L 100 mm, Buisaansluiting 5 mm	A-22AP-A04
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm, Multiverpakking 10 stuks	A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20, voor kabelwartel 2x 6 mm, Multiverpakking 10 stuks	A-22G-A02.1

Tools

Omschrijving	Soort
Belimo Duct Sensor Assistant App	Belimo Duct Sensor Assistant App

Toebehoren

Omschrijving

Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App

* Bluetooth-dongle A-22G-A05

Gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-Statens en het Verenigd Koninkrijk.

Soort

A-22G-A05

Service

Aansluiting tools

Deze sensor kan worden bediend en geconfigureerd met de Belimo Duct Sensor Assistant App.

Bij gebruik van de Belimo Duct Sensor Assistant App is de Bluetooth-dongle nodig voor communicatie tussen de app en de Belimo-sensor.


Voor normaal bedrijf en standaardconfiguratie van de sensor zijn de Bluetooth-dongle en de Belimo Duct Sensor Assistant App niet nodig. De sensor wordt vooraf geconfigureerd met de standaardfabrieksinstellingen, zoals hierboven wordt getoond.

Vereisten:

- Bluetooth-dongle (Belimo-onderdeelnummer: A-22G-A05)
- Bluetooth-compatibele smartphone
- Belimo Duct Sensor Assistant App (Google Play & Apple App Store)

Procedure:

- De Bluetooth-dongle via de Micro USB-connector op de sensor aansluiten of met behulp van de interface PCB
- De Bluetooth-compatibele smartphone met de Bluetooth-dongle verbinden
- Configuratie in de Belimo Belimo Duct Sensor Assistant App selecteren



Aansluitschema




Voeding vanaf de veiligheidstransformator.

De bedrading van Modbus RTU (RS-485) moet worden uitgevoerd overeenkomstig de relevante voorschriften (www.modbus.org). Het apparaat heeft schakelbare weerstanden voor busbeëindiging.

Modbus / BACnet: Voeding en communicatie zijn niet galvanisch geïsoleerd. Het aardingssignaal van de apparaten met elkaar verbinden.

Aansluitschema



Gedetailleerde documentatie

Het afzonderlijke document, BACnet PICS, geeft informatie over de PICS, MAC-adressering en busaansluiting (DIP1 & DIP2).

Naast informatie over de bus zijn de volgende analoge uitgangen beschikbaar:

AOU1: drukverschil


AOU2: volumestroom

De volumestroom wordt berekend aan de hand van het drukverschil, de k-factor en de hoogte boven zeeniveau.


De fabrieksinstelling voor de k-factor is 1.00, voor de hoogte boven zeeniveau 330 meter.

De waarden voor de k-factor en de hoogte kunnen worden gewijzigd via het bussysteem.

Bedrading RS485 BACnet MS/TP



Afmetingen



Soort

22ADP-164

22ADP-164L

Gewicht

0.25 kg

0.27 kg

Aanvullende documentatie

- Beschrijving BACnet-interface
- Installatiehandleiding