


Veerteruggangaandrijving, in combinatie met thermo-elektrische activeringsinrichting BAT (72°C), voor brand- en rookbeschermingskleppen 90° in ventilatie- en airconditioningsinstallaties, met aansluitstekkers voor eenvoudige integratie in besturings- en bewakingssystemen of busnetwerken via communicatie- en netwerkapparaten

- Draaimoment 18 Nm / 12 Nm
- Nominale spanning AC/DC 24 V
- Aansturing open/dicht
- Asverbinding Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as



De afbeelding kan van het product afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC/DC 24 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Functiebereik	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Verbruik in bedrijf	7 W
	Verbruik in rust	2 W
	Verbruik dimensionering	10 VA
	Inschakelstroom (Imax)	8.3 A @ 5 ms
	Hulpschakelaar	2x SPDT
	Schakelvermogen van hulpschakelaar	1 mA...3 A (0.5 A inductief), DC 5 V...AC 250 V
	Schakelpunt van hulpschakelaar	5° / 80°
	Aansluiting voeding / regeling	Kabel met aansluitstekker 1 m, 2x 0.75 mm ² , FRNC (halogeenvrij)
	Aansluiting hulpschakelaar	Kabel met aansluitstekker 1 m, 6x 0.75 mm ² , FRNC (halogeenvrij)
	Aansluitstekker	Voeding / aansturing: stekker 3-polig, geschikt voor communicatie- en voedingsmodules (zie "Toebehoren") Hulpschakelaar: stekker 6-polig, geschikt voor communicatie- en voedingsmodules (zie "Toebehoren")
	Kabellengte thermo-elektrische activeringsinrichting	1 m
Functionele gegevens	Draaimoment van motor	18 Nm
	Draaimoment Veiligheidsfunctie	12 Nm
	Bewegingsrichting van motor	selecteerbaar met montage L/R
	Handverstelling	met standstop
	Draaihoek	Max. 95°
	Motorlooptijd	<120 s / 90°
	Looptijd veiligheidsfunctie	16 s @ 20°C
	Geluidsniveau, motor	45 dB(A)
	Geluidsniveau, veiligheidsfunctie	63 dB(A)
	Asverbinding	Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
Veiligheidsgegevens	Standaanwijzing	Mechanisch, met aanwijzer
	Levensduur	Min. 60'000 veiligheidsposities
	Temperatuurzekering aanspreektemperatuur	Kanaalbuitentemperatuur 72°C Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart)
	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (SELV, Safety Extra-Low Voltage)
	Beschermingsklasse hulpschakelaar IEC/EN	II, versterkte isolatie

Technische gegevens

Veiligheidsgegevens	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54 IP-bescherming in alle montageposities
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Laagspanningsrichtlijn	CE overeenkomstig 2014/35/EU
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-14
	Type actie	Type 1.AA.B
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	0.8 kV
	Vervuilingsgraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur normaal bedrijf	-30...50°C [-22...122°F]
	Omgevingstemperatuur veiligheidsbedrijf	De veiligheidspositie wordt bereikt tot max. 75 °C [167°F]
	Opslagtemperatuur	-40...50°C [-40...122°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
	Gewicht	2.7 kg

Veiligheidsaanwijzingen



- Het apparaat mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name niet in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- De aandrijving wordt ingesteld en gemonteerd op de brand- en rookafvoerklap door de klappabrikant. Daarom wordt de aandrijving alleen direct aan veiligheidsklappabrikanten geleverd. De fabrikant is dan volledig aansprakelijk voor de correcte werking van de klap.
- De twee in de aandrijving geïntegreerde schakelaars moeten op netspanning of op veiligheidslaagspanning worden gebruikt. De combinatie netspanning/ veiligheidslaagspanning is niet toegestaan.
- Het apparaat mag alleen worden geopend bij de fabrikant. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

- Bedrijfsmodus** De aandrijving verplaatst de klap naar de bedrijfsstand, terwijl tegelijkertijd de terugbrengveer wordt opgespannen. De klap wordt opnieuw in de veiligheidsstand gebracht door veerenergie wanneer de voedingsspanning wordt onderbroken.

Productkenmerken

Thermoelektrische activeringsinrichting

Voldoet aan de specifieke vereisten van de norm ISO 10294-4

De BAT heeft twee temperatuurzekeringen: één voor de kanaalbuitentemperatuur, in de behuizing van de BAT, en één voor de kanaalbinnentemperatuur, aan het uiteinde van de luchtkanaalsonde. Als de kanaalbuitentemperatuur hoger is dan 72°C, reageert de temperatuurzekering voor de kanaalbuitentemperatuur. Als de kanaalbinnentemperatuur hoger is dan 72°C, reageert de temperatuurzekering voor de kanaalbinnentemperatuur. Als een van de temperatuurzekeringen reageert, wordt de voedingsspanning permanent onderbroken.

De LED brandt wanneer

- voedingsspanning aanwezig is;
- de temperatuurzekeringen OK zijn; en
- de testknop niet ingedrukt is.

Als de toegestane kanaalbuitentemperatuur wordt overschreden, spreekt de bijbehorende zekering in de behuizing van de BAT aan en gaat de aandrijving onomkeerbaar naar de veiligheidsstand. De temperatuurzekering van de kanaalbuitentemperatuur kan niet worden vervangen, bijgevolg moet de aandrijving worden vervangen. De temperatuurzekering van de kanaalbinnentemperatuur kan worden vervangen, zie hoofdstuk "Toebehoren".

De werking van het systeem (onderbreking van de voedingsspanning) kan worden gecontroleerd door op de testknop te drukken.

Opmerking: de werking van de temperatuurzekeringen en de testknop is alleen gewaarborgd indien de aandrijving is aangesloten op de voedingsspanning (led aan).

Handverstelling

Zonder voedingsspanning kan de aandrijving handmatig worden bediend en worden vastgezet in een vereiste positie. Zij kan handmatig of automatisch worden ontgrendeld door de voedingsspanning aan te brengen.

Signalering

Twee microschakelaars met vaste instellingen zijn geïnstalleerd in de aandrijving voor weergave van de klepeindstanden. De elektrische contacten van deze microschakelaars zijn voorzien van een gouden/zilveren coating die integratie mogelijk maakt in zowel circuits met lage spanning (mA-bereik) en circuits met grotere spanningen (A-bereik) overeenkomstig de specificaties op het datablad. Er moet bij deze toepassing echter rekening worden gehouden met het feit dat de contacten niet meer kunnen worden gebruikt in het milliampèrebereik nadat er grotere stroomsterkten op zijn toegepast, zelfs als dit slechts eenmaal is gebeurd. De stand van het klepblad kan worden afgelezen op een mechanische standaardwijzer.

Normen / voorschriften

Het ontwerp van de aandrijving is gebaseerd op de specifieke vereisten van de Europese normen:

- EN 15650 Ventilatie voor gebouwen - Brandkleppen
- EN 1366-2 Brandwerendheidsproeven op service-installaties
(Deel 2: Brandkleppen)

- EN 13501-3 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen - Deel 3: Classificatie op basis van gegevens van brandwerendheidsproeven op producten en elementen gebruikt in installaties voor gebouwen: brandwerende ventilatiekanalen en brandkleppen en/of voedings-, controle- en communicatiekabels

Aanbeveling voor toepassing

De regelmatige functiecontrole (open/dicht aansturing van de brandklep) zorgt voor meer veiligheid voor mensen, dieren, eigendom en het milieu. Tenzij andere vereisten worden vermeld – bijv. in de gebruiksaanwijzing van de klepfabrikant – adviseert Belimo maandelijks een functiecontrole uit te voeren. Brandklepaandrijvingen van Belimo zijn ontworpen overeenkomstig levensduurspecificaties op het technische datablad voor regelmatige functiecontroles. Opmerkingen voor regelmatige functiecontroles zijn te vinden in de Europese Productnorm voor Brandkleppen (EN 15650) onder "Onderhoudsinformatie".

Aansluiting

De aandrijving is uitgerust met aansluitstekkers. Hierdoor kan deze worden geïntegreerd via communicatie- en netwerkapparaten in de besturings- en bewakingssystemen of in busnetwerken.



Meegeleverde onderdelen

Handslinger
Aanwijzer
Tijdelijke beschermhoes of zak

Toebehoren

Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding	BKN230-24-MOD
	Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen, Aansturing door vrijgave van puls	BSIA24-48
	Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen, Aansturing door vrijgave van onderbreking	BSIA24-48-R
	Hulpschakelaar 2x SPDT	SN2-C7
	Blind deksel voor BAT (zonder temperatuurzekering voor kanaalbinnentemperatuur)	ZBAT0
	Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm	ZBAT72
	Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 90 mm	ZBAT72/9
	Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm	ZBAT95
	Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 90 mm	ZBAT95/9
	Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm	ZBAT120
	Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 140 °C (kleur rood), Sondelengte 65 mm	ZBAT140
Mechanische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Console voor SN2-C7 voor BF	ZSN-BF
	Adapter, voor vormsluitend met klem voor ronde as 10...20 mm / vierkant 10...16 mm	ZK-BF
	Aanwijzer 12x12 mm	ZZ12-B
	Handslinger 40 mm	ZK1-B
	Handslinger 70 mm	ZK2-B
	Tijdelijke beschermhoes of zak met draad, Multiverpakking 100 stuks	ZSD-B.1

Elektrische installatie



Voeding vanaf de veiligheidstransformator.

Parallelaansluiting van andere aandrijvingen mogelijk. Houd rekening met de vermogensgegevens.

De combinatie van netspanning en veiligheidslaagspanning op de twee hulpschakelaars is niet toegestaan.

Draadkleuren:

1 = zwart
2 = wit
S1 = paars
S2 = rood
S3 = wit
S4 = oranje
S5 = roze
S6 = grijs
Tf = Temperatuurzekering (zie "Technische gegevens")



Extra info:

Stekkerverbinding met communicatie- en voedingsmodules: Installatievoorbeelden voor de integratie in bewakings- en regelsystemen of in busnetwerken zijn te vinden in de documentatie van de aangesloten communicatie- en voedingsmodule (zie "Toebehoren").

Elektrische installatie

AC/DC 24 V, open/dicht

Hulpschakelaar



Afmetingen

