

Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB

Voor het bewaken van de temperatuur van verwarmingswater, warmwatersystemen en andere toepassingen in verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties. Als de gewenste temperatuurwaarde is bereikt, wordt het 1-pin omschakelcontact (SPDT) geschakeld en mechanisch vergrendeld.

Fabrikant:

JUMO GmbH & Co. KG

Fulda - Deutschland

Item nr.: 603070/0070-..



Typenoverzicht

Soort	Uitgangssignaal temperatuurschakelaar	Extra functies	Capillair
EXT-J-00734647	Omschakelaar	Handmatige reset	1 m

Technische gegevens

Elektrische gegevens	Elektrische aansluiting	Veerklem max. 2.5 mm ²
	Kabelinvoer	Kabelwartel met trekcontasting M20x1.5 mm, voor kabel ø6...12 mm
Functionele gegevens	Medium	Lucht Water
	Opmerking uitgangssignaal temperatuurschakelaar	AC 230 V 16 (2.5) A @ schakelaarstand 1-2 AC 230 V 2 (0.4) A @ schakelaarstand 1-4 DC 230 V 0.25 A
	Schakelbetrouwbaarheid	Min. schakelstroom 100 mA @ AC / DC 24 V
	Meetwaarden	Temperatuur
Specificatie temperatuur passief	Meetbereik	70...130°C [160...265°F]
	Afstellingsbereik	70...130
	Nauwkeurigheid temperatuur	+0K / -12K (onderste helft, 70...100°C) +0K / -5K (bovenste helft, 100...130°C)
Veiligheidsgegevens	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54 IP-bescherming met gemonteerde afdichtingselementen
	Richtlijn drukapparatuur	CE overeenkomstig 2014/68/EU
	EU-conformiteit	CE-markering
	IEC/EN-certificering	DIN EN 60730-1 en DIN EN 14597
	Kwaliteitsnorm	ISO 9001
	Type actie	Type 2BFHKLNPV
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	0...80°C [32...175°F]
	Mediumtemperatuur	Tot maximaal 155°C
	Opslagtemperatuur	-30...80°C [-22...176°F]
Materialen	Behuizing	Onderkant: PA (RAL 7001, zilvergrijs) Deksel: ABS met inspectieglas (PMMA) Afdichting: NBR
	Kabelschroefverbinding	PA6, zwart

Technische gegevens

Materialen Capillair

Koper

Veiligheidsaanwijzingen



Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied. Niet goedgekeurde aanpassingen zijn verboden. Dit product mag niet worden gebruikt in combinatie met apparatuur die in geval van storing een gevaar vormt voor personen, dieren of materiaal.

Controleer of alle stroom is losgekoppeld voor de installatie. Sluit niet aan op apparatuur die onder spanning staat/in bedrijf is.

Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.

Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.




Tijdens de installatie, het testen, het onderhoud en het verhelpen van problemen met dit product kan het noodzakelijk zijn om aan onder spanning staande elektrische componenten te werken. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of een andere persoon die is opgeleid in de omgang met elektrische componenten onder spanning. Als niet alle elektrische veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd bij aanraking met elektrische componenten onder spanning kan overlijden of ernstig letsel het gevolg zijn.

Opmerkingen

Schakelfunctie Als de temperatuur aan de sensor hoger is dan de gewenste waarde wordt de omschakelaar geactiveerd door het overdrachtsmechanisme en wordt het elektrische circuit geopend of gesloten en de omschakelaar mechanisch vergrendeld.


Het ontgrendelingsverschil is ongeveer 10K. Als de temperatuur tot onder de gekozen gewenste waarde daalt, kan de omschakelaar weer handmatig worden ontgrendeld.

Resetfunctie


Installatierichtlijnen


Inbouwsituatie De veiligheidstemperatuurbegrenzing kan op vier verschillende manieren worden geïnstalleerd.

Leidingcontactmontage




De bevestigingsband is bij de leveringsomvang inbegrepen

Dompelbuis montage



De dompelbuis A-22P-A6... is verkrijgbaar als optioneel toebehoren


Wandmontage met sonde in flens



De A-22D-A03 flens is verkrijgbaar als optioneel toebehoren

Installatierichtlijnen

Wandmontage met sonde in dompelhuls



De dompelbuis A-22P-A6... is verkrijgbaar als optioneel toebehoren


Meegeleverde onderdelen

 Bevestigingsband voor leidingen van $\varnothing 15 \dots 100$ mm

Toebehoren


Optionele toebehoren	Omschrijving	Soort
	Warmtegeleidingspasta	A-22P-A44
	Bevestigingsband, voor leidingen $\varnothing 20 \dots 110$ mm [0.8...4.3"]	A-22P-A47
	Bevestigingsband, voor leidingen $\varnothing 20 \dots 250$ mm [0.8...9.8"]	A-22P-A49
	Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof	A-22D-A03
Aanbevolen toebehoren water	Omschrijving	Soort
	Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 100 mm, G 1/2", SW22	A-22P-A61
	Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 150 mm, G 1/2", SW22	A-22P-A62
	Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 200 mm, G 1/2", SW22	A-22P-A63
	Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 100 mm, G 1/2", SW22	A-22P-A64
	Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 150 mm, G 1/2", SW22	A-22P-A65
	Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 200 mm, G 1/2", SW22	A-22P-A66

Aansluitschema



Als de capillair lekt, is het elektrische circuit 1-4 permanent gesloten. Ontgrendeling is niet langer mogelijk.

Afmetingen



Soort

EXT-J-00734647

Gewicht

0.31 kg