

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, Binnendraad

- Model: Effebi
- Versie: LYBRA
- Met hoge Kvs-waarden
- Voor open en gesloten watersystemen



De afbeelding kan van het product afwijken

**Typenoverzicht**

| Soort | DN | Rp<br>["] | Kvs<br>[m³/h] | PN |
|-------|----|-----------|---------------|----|
| K225B | 25 | 1         | 39            | 25 |
| K232B | 32 | 1 1/4     | 84            | 25 |
| K240B | 40 | 1 1/2     | 156           | 25 |
| K250B | 50 | 2         | 243           | 25 |

**Technische gegevens**

|                             |                                      |                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Functionele gegevens</b> | Medium                               | Water, water met glycol tot max. 50% vol. |
|                             | Mediumtemperatuur                    | -15...90°C [5...194°F]                    |
|                             | Opmerking toegestane bedrijfsdruk ps | zie druk- en temperatuurschema            |
|                             | Pijpaansluiting                      | Binnendraad<br>conform ISO 7-1            |
|                             | Onderhoud                            | onderhoudsvrij                            |
| <b>Materialen</b>           | Klephuis                             | Vernikkelde messing behuizing             |
|                             | Sluitlichaam                         | verchroomd messing                        |
|                             | Spindel                              | Messing                                   |
|                             | Spindelpakking                       | Viton O-ring                              |
|                             | Zitting                              | PTFE, O-ring Viton                        |

**Installatierichtlijnen**

**Motorisering** K2-kleppen kunnen worden gemotoriseerd met standaard aandrijvingen A) of aandrijvingen met noodregelfunctie B). De betreffende adapter C) wordt automatisch in bedrijf gesteld.

Bestellingsvoorbeeld:

K225B + SR230A-R (samen gemonteerd)


K225B / SR230A-R (afzonderlijk geleverd met vereiste ZS..-adapter)

- A) Standaard aandrijvingen  
B) Bedrijfsveilige aandrijvingen  
C) Adapter

|              | A)  | C)     | B)  | C)      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>K225B</b> | SR..A-R                                                                                | ZSV-09 | SRF..A-R                                                                                 | ZSFV-09 |
| <b>K232B</b> | SR..A-R                                                                                | ZSV-09 | SRF..A-R                                                                                 | ZSFV-09 |
| <b>K240B</b> | SR..A-R                                                                                | ZSV-09 | SRF..A-R                                                                                 | ZSFV-09 |
| <b>K250B</b> | SR..A-R                                                                                | ZSV-09 | SRF..A-R                                                                                 | ZSFV-09 |


## Installatierichtlijnen

**Druk-/temperatuurschema** Toegelaten bedrijfsdruk (ps) afhankelijk van de temperatuur voor de nominale doorlaat DN25 - DN50



## Afmetingen

## Maatschetsen



| Type  | DN | Rp<br>["] | L<br>[mm] | H<br>[mm] | X<br>[mm] | Y<br>[mm] | kg   |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| K225B | 25 | 1         | 84        | 44        | 220       | 90        | 0.47 |
| K232B | 32 | 1 1/4     | 97        | 49        | 230       | 90        | 0.73 |
| K240B | 40 | 1 1/2     | 108       | 54        | 230       | 90        | 1.1  |
| K250B | 50 | 2         | 130       | 62        | 240       | 90        | 1.8  |