


RetroFIT+ roterende aandrijving voor roterende kleppen en vlinderkleppen

- Draaimoment van motor 20 Nm
- Nominale spanning AC 100...240 V
- Aansturing open/dicht, 3-punts



De afbeelding kan van het product afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC 100...240 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Functiebereik	AC 85...265 V
	Verbruik in bedrijf	3 W
	Verbruik in rust	0.6 W
	Verbruik dimensionering	7 VA
	Aansluiting voeding / regeling	Aansluitklemmen 4 mm ²
	Parallelbedrijf	Ja (houd rekening met de vermogensgegevens)
Functionele gegevens	Draaimoment van motor	20 Nm
	Handverstelling	met drukknop, vergrendelbaar
	Motorlooptijd	90 s / 90°
	Geluidsniveau, motor	45 dB(A)
	Standaanwijzing	Mechanisch, geïntegreerd, tweedelig
Veiligheidsgegevens	Beschermingsklasse IEC/EN	II, versterkte isolatie
	Beschermingsklasse UL	II, versterkte isolatie
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54
	Beschermingsgraad NEMA/UL	NEMA 2
	Behuizing	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Laagspanningsrichtlijn	CE overeenkomstig 2014/35/EU
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus overeenkomstig UL60730-1A, UL60730-2-14 en CAN/CSA E60730-1 De UL-markering op de aandrijving is afhankelijk van de productielocatie, de inrichting voldoet echter in ieder geval aan de UL-norm
	Type actie	Type 1
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	2.5 kV
	Vervuilingsgraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	0...50°C [32...122°F]
	Opslagtemperatuur	-40...80°C [-40...176°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
Mechanische gegevens	Aansluitflens	F03/F04/F05
	Gewicht	0.94 kg

Veiligheidsaanwijzingen




- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Buitentoepassing: alleen mogelijk als geen (zee)water, sneeuw, ijs, zonnestraling of agressieve gassen direct inwerken op de aandrijving en als gegarandeerd is dat de omgevingsvoorwaarden te allen tijde binnen de drempelwaarden van het datablad blijven.
- Voorzichtig: netspanning!
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- De schakelaar voor het wijzigen van de draairichting mag enkel door bevoegde specialisten worden bediend. De draairichting mag met name niet worden omgekeerd in een vorstbeschermingscircuit.
- De oppervlaktemperatuur tussen aandrijving en armatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.
- Het apparaat mag alleen worden geopend bij de fabrikant. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

- Toepassing** Voor roterende kleppen en vlinderkleppen met de volgende mechanische specificaties:
- ISO 5211: F03, F04, F05 (steekcirkeldiameter op de flens voor montage van de armatuur)
 - ISO 5211: vierkante, tweevlaks of spievormige spindelkopgeometrie


- Meenemer** De vormsluitende adapter wordt niet meegeleverd (zie "Toebehoren").




Type
ZSV-11-4K



Type	s [mm]
ZSV-08	8
ZSV-09	9
ZSV-10	10
ZSV-11	11
ZSV-12	12
ZSV-14	14



Type	s [mm]	d8 [mm]
ZSF-08	8	17
ZSF-09	9	12
ZSF-10	10	17
ZSF-11	11	14
ZSF-14	14	18



Type	d7 [mm]
ZSK-12	12
ZSK-14	14

- Eenvoudige directe montage** Eenvoudige directe montage op de roterende klep of de vlinderklep met montageflens. De montagestand ten opzichte van het armatuur kan worden geselecteerd in stappen van 90°.

- Handverstelling** Handslinger mogelijk met drukknop (de overbrenging is losgekoppeld zolang de knop wordt ingedrukt of vergrendeld blijft).

- Instelbare draaihoek** Instelbare draaihoek met mechanische aanslagen.

- Hoge functieveiligheid** De aandrijving is overbelastingsveilig, vereist geen eindschakelaars en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt.

- Standaanwijzing** De tweedelige standaanwijzer (hendel) kan worden ingekort tot 70 mm, het voorste deel van de hendel kan worden bevestigd aan de kabel (clip).

Toebehoren

Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar	S1A
	Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar	S2A
	Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar	P140A
	Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar	P1000A
	Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar	P10000A

Toebehoren

Mechanische toebehoren

Omschrijving

Soort

Vormsluitende adapter vierkant 8x8x57 mm (LxBxH)	ZSV-08
Vormsluitende adapter vierkant 9x9x57 mm (LxBxH)	ZSV-09
Vormsluitende adapter vierkant 10x10x57 mm (LxBxH)	ZSV-10
Vormsluitende adapter vierkant 11x11x57 mm (LxBxH)	ZSV-11
Vormsluitende adapter vierkant 11x11x57 mm (LxBxH, inwendig vierkant)	ZSV-11-4K
Vormsluitende adapter vierkant 12x12x57 mm (LxBxH)	ZSV-12
Vormsluitende adapter vierkant 14x14x57 mm (LxBxH)	ZSV-14
Vormsluitende adapter tweevlaks 8xø17x57 mm (BxøxH)	ZSF-08
Vormsluitende adapter tweevlaks 9xø12x57 mm (BxøxH)	ZSF-09
Vormsluitende adapter tweevlaks 10xø17x57 mm (BxøxH)	ZSF-10
Vormsluitende adapter tweevlaks 11xø14x57 mm (BxøxH)	ZSF-11
Vormsluitende adapter tweevlaks 14xø18x57 mm (BxøxH)	ZSF-14
Vormsluitende adapter spiebaan ø12x4x57 mm (øxBxH)	ZSK-12
Vormsluitende adapter spiebaan ø14x5x57 mm (øxBxH)	ZSK-14

Elektrische installatie




Voorzichtig: netspanning!


Parallelaansluiting van andere aandrijvingen mogelijk. Houd rekening met de vermogensgegevens.

Draairichtingschakelaar is bedekt. Fabrieksinstelling: draairichting Y2.

AC 230 V, open/dicht




AC 230 V, 3-punts



1	2	3	
			A - AB = 0%
			A - AB = 100%
			stop
			A - AB = 100%

Afmetingen



Aanvullende documentatie

- Algemene projectrichtlijnen