

Válvula independente de pressão, 2 vias, Rosca interna, (EPIV)

- Tensão nominal AC/DC 24 V
- Controle Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido



5-year warranty



Nota: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuadores NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até novo aviso. Esta mudança garante envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.

Visão geral do tipo

Tipo	Diâmetro nominal
EP075+AKRX-E N4	3/4" [15]

Dados técnicos

Dados elétricos	Tensão nominal	AC/DC 24 V
Frequência da tensão nominal	50/60 Hz	
Faixa de tensão nominal	CA 19,2...28,8 V / CC 21,6...28,8 V	
Consumo de energia em operação	6 W	
Consumo de energia em posição de repouso	5 W	
Dimensionamento do transformador	12 VA	
Conexão da alimentação/do controle	cable 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm ²	
Condutores, cabos	Fonte de alimentação AC/DC 24 V: comprimento do cabo <100 m	
Comprimento do cabo	3 ft [1 m]	
Conexão elétrica	Cabo de plenum 18 AWG	
Data bus communication	Controle comunicativo	BACnet MS/TP Modbus RTU MP Bus
Dados funcionais	Tamanho da válvula [mm]	0.75" [15]
Faixa de operação Y	2...10 V	
Faixa de operação variável Y	0,5...10 V	
Nota faixa de operação Y	4...20 mA com ZG-R01 (resistor de 500 Ω, 1/4 W)	
Impedância de entrada	100 kΩ (0,1 mA), 500 Ω	
Modos de operação opcionais	Variável VDC	
Feedback de posição U	2...10 V	
Feedback de posição U nota	Máx. 1 mA	
Feedback de posição variável U	Variável VDC	
Ajuste da posição de segurança	NC / NO ou ajustável 0...100% (botão rotativo POP)	
Variável de tempo de ponteamento (PF)	0...10 s	
Tempo de abertura ou fechamento (motor)	90 s	
Tempo de abertura ou fechamento com função de segurança	<35 s	
Intensidade do som do motor	45 dB(A) dB(A)	

Dados técnicos

Dados funcionais	Nível de ruído, função de segurança	61 dB(A)
V'max ajustável	25...100% do V'nom	
Precisão de controle	±5% (de 25...100% V'nom)	
Vazão mín. controlável	1% de V'nom	
Configuração	via NFC, Belimo Assistant 2	
MamPath	água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (círculo aberto/vapor não são permitidos)	
Temperatura do fluido	14...250°F [-10...120°C]	
Pressão de fechamento Δps	200 psi	
Pressão diferencial nota	5....50 psi ou 1...50 psi; consulte o gráfico de redução de vazão no documento técnico	
Característica de vazão	porcentagem igual ou linear	
Pressão nominal do corpo	360 psi	
Taxa de vazamento	0% de vazamento	
GPM	11	
Conexão de tubo	Rosca interna NPT (fêmea)	
Orientação de instalação	vertical horizontal (em relação ao eixo)	
Nome da edifício/projeto	sem manutenção	
Controle manual	botão manual externo	
Comprimento da entrada para atender à precisão da medição especificada	≥ a 0 x diâmetro nominal (de acordo com a norma EN1434-4:2022)	
Dados de medição	Valores medidos	Fluxo
	Sensor de temperatura	Pt1000 - EN 60751, tecnologia de 2 fios, conectados de forma inseparável integrado no sensor de vazão
Medição de temperatura	Precisão da medição da temperatura absoluta	32.6°F @ 50°F [± 0.35°C @ 10°C] (Pt1000 EN60751 Class B) 33°F @ 140°F [± 0.6°C @ 60°C] (Pt1000 EN60751 Class B)
Medição de fluxo	Princípio de medição	Medição da vazão ultrassônica
	Precisão da medição de vazão	±2%
	Medição de vazão mín.	0,5% de V'nom
	Repetibilidade da medida	±0,5% (fluxo)
	Tecnologia do sensor	Ultrassônico com glicol e compensação de temperatura
Dados de segurança	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 4
	Invólucro	UL Enclosure Type 4
	Diretriz de equipamentos sob pressão	CE de acordo com 2014/68/UE
	Padrão de qualidade	ISO 9001
	UL 2043 Compliant	Adequado para uso em plenum de ar conforme a Seção 300.22 (C) da NEC e a Seção 602 da IMC
	Alimentação/controle de tensão de impulso nominal	0.8 kV
	Umidade do ambiente	Máx. 100% RH
	Temperatura ambiente	-22...122°F [-30...50°C]
	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
Materials	Corpo da válvula	Forged brass, nickel-plated
	Acabamento do corpo	niquelado


Dados técnicos

Materials	Tubo de medição de vazão Centro de download Haste Vedaçāo da haste Assento Disco caracterizador O-ring Esfera	Forged brass, nickel-plated Aço inoxidável aço inoxidável EPDM (lubrificado) PTFE TEFZEL® EPDM aço inoxidável
Termos	Abreviações	POP = posição de desligamento / posição de segurança PF = Tempo de atraso de falha de energia / tempo de ligação

Características do produto

Modo de operação	O dispositivo de desempenho AVAC é composto de três componentes: válvula de controle caracterizada (CCV), tubo de medição com medidor de vazão e o próprio atuador. O fluxo máximo ajustado (V'_{max}) é atribuído ao sinal de controle máximo (normalmente 100%). O dispositivo de desempenho AVAC pode ser controlado através de sinais comunicativos. O fluido é detectado pelo sensor no tubo de medição e é aplicado como o valor do fluxo. O valor medido é equilibrado com o valor de referência. O atuador corrige o desvio alterando a posição da válvula. O ângulo de rotação α varia de acordo com a pressão diferencial através do elemento de controle (ver curvas de vazão). Os capacitores integrados serão carregados por meio da tensão de alimentação. A interrupção da tensão de alimentação faz com que a válvula seja movida para a posição de segurança selecionada por meio de energia elétrica armazenada.
Medição de fluxo	Todas as tolerâncias de fluxo são a 68 °F [20°C] e água.

Curvas da vazão




Características do produto**Tempo de pré-carregamento (initialização)**

Os atuadores do capacitor requerem um tempo de pré-carga. Este tempo é utilizado para carregar os capacitores até um nível de tensão utilizável. Isto garante que, no caso de uma falha de energia, o atuador possa se mover a qualquer momento de sua posição atual para a posição de segurança predefinida.

A duração do tempo de pré-carga depende principalmente dos seguintes fatores:

- Duração da falha de energia
- Tempo de atraso do PF (tempo de resposta de falta de energia)

Tempo de pré-carregamento típico

[d] = Falha de energia em dias

[s] = Tempo de pré-carregamento em segundos

PF[s] = Tempo de resposta de falta de energia

Exemplo de cálculo: considerando uma falha de energia de 3 dias e um tempo de resposta de falta de energia (PF) definido como 5 segundos, o atuador exige um tempo de pré-carregamento de 14 segundos após a energia voltar (consulte o gráfico).

PF [s]	[d]				
	0	1	2	7	≥10
0	5	8	10	15	19
2	6	9	11	16	20
5	8	11	13	18	22
10	12	15	17	22	26

O atuador é completamente descarregado após a entrega da fábrica, razão pela qual o atuador requer aproximadamente 20 s de tempo de pré-carga antes da colocação em serviço inicial a fim de levar os capacitores até o nível de tensão requerido.

Condição de entrega (capacitores)

Em caso de falha de energia, o tempo de resposta de falta de energia máximo é de 10 segundos.

Em caso de falha de energia, o atuador permanecerá estacionário de acordo com o tempo de resposta de falta de energia ajustado. Se a falha de energia for superior ao tempo de resposta de falta de energia ajustado, o atuador se deslocará para a posição de emergência selecionada.

O tempo de resposta de falta de energia definido de fábrica é 2 segundos. É possível modificar esse valor no local em operação por meio da ferramenta de serviço MFT-P da Belimo.

Ajustes: o botão giratório não deve ser colocado na posição "PROG FAIL-SAFE"!

Para ajustes retroativos do tempo de resposta de falta de energia com a ferramenta de serviço MFT-P da Belimo ou com o dispositivo de ajuste e diagnóstico ZTH EU, basta inserir os valores.

Ajuste da posição de segurança

A posição de segurança do botão giratório pode ser usada para ajustar a posição de segurança desejada 0...100% em incrementos de 10%. O botão giratório refere-se sempre à faixa de ângulo de rotação adaptada. No caso de uma falha de energia, o atuador se moverá para a posição de segurança selecionada.

Ajustes: o botão giratório deve ser ajustado para a posição "Ferramenta" para ajustes retroativos da posição de segurança com a ferramenta de serviço MFT-P da Belimo. Uma vez que o botão giratório for ajustado de volta à faixa 0...100%, o valor ajustado manualmente terá autoridade de posicionamento.

Características do produto

Características do controle

A velocidade do fluido é medida no componente de medição (eletrônica do sensor) e convertida em um sinal de vazão.

O sinal de controle Y corresponde à potência Q por meio do trocador, o fluxo volumétrico é regulado na válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão EPIV. O sinal de controle Y é convertido em uma curva característica linear e fornecido com o valor V'max como a nova variável de referência w. O desvio de controle momentâneo forma o sinal de controle Y1 para o atuador.

Os parâmetros de controle especialmente configurados juntamente com o sensor de vazão preciso garantem uma qualidade de controle estável. No entanto, eles não são adequados para processos de controle rápidos, como o controle de água potável. U5 exibe o fluxo medido como tensão (configuração de fábrica).

Parametrização V'max com ZTH:

U5 se refere ao respectivo V'nom, ou seja, se V'max é, por ex., 50% de V'nom, então Y = 10 V, U5 = 5 V.

Parametrização do V'max com PC-Tool:

No PC-Tool, a vazão máxima a que U5 se refere pode ser definida individualmente. Se V'max for alterado (por exemplo, para 70% V'nom), a faixa de fluxo U5 também é automaticamente alterada para o mesmo valor (por exemplo, 70% V'nom: U5 = 10 V). Este ajuste pode ser revertido inserindo um valor manualmente (faixa de fluxo U5 = 100%: U5 refere-se a V'nom).

Como alternativa, o U5 pode ser utilizado para exibir o ângulo de abertura da válvula.





Diagrama de blocos




Características do produto

Controle de fluxo

V' 'nom é o fluxo máximo possível.

V' 'max é a vazão máxima ajustada com o maior sinal de controle DDC. V' 'max pode ser ajustada entre 25% e 100% de V' 'nom.

**Medição de temperatura do fluido**

O sensor de temperatura integrado ao sensor de vazão mede continuamente a temperatura do meio. Esse valor de medição pode ser acessado por meio do sistema de comunicação ou do sinal de feedback analógico U. Além disso, a leitura da temperatura atual é exibida na tela do Belimo Assistant App.

Supressão de fluxo de deslizamento


Dada a velocidade de fluxo extremamente baixa no ponto de abertura, isso não pode mais ser medido pelo sensor dentro da tolerância exigida. Esta faixa é anulada eletronicamente.

Abertura da válvula

A válvula permanece fechada até que o fluxo exigido pelo sinal de controle DDC corresponda a 1% de V' 'nom. O controle ao longo da característica de fluxo está ativo após este valor ter sido excedido.

Fechamento da válvula

O controle ao longo da característica de fluxo está ativo até a vazão exigida de 1% de V' 'nom. Quando o nível cai abaixo deste valor, a vazão é mantida em 1% de V' 'nom. Se o nível ficar abaixo da vazão de 0,5% de V' 'nom exigida pelo sinal de controle DDC, a válvula fecha.

**Conversor para sensores**

Opção de conexão para um sensor (ativo ou com contato switch). Desta maneira, o sinal do sensor analógico pode ser facilmente digitalizado e transferido para os sistemas de comunicação BACnet, Modbus ou MP-Bus.

Inversão do sinal de controle

Isso pode ser invertido em casos de controle com um sinal de controle analógico. A inversão causa a reversão do comportamento padrão, ou seja, um sinal de controle de 0% é igual a V' 'max, e a válvula fecha a um sinal de controle de 100%.

Balanceamento hidrônico

Com as ferramentas Belimo, a vazão máxima (equivalente a 100% do requisito) pode ser ajustada no local, de forma simples e confiável, em poucas etapas. Se o dispositivo estiver integrado ao sistema de gerenciamento o balanceamento pode ser feito diretamente pelo sistema de gerenciamento.

Combinação analógica - com capacidade de comunicação (modo híbrido)

Em caso de controle tradicional por meio de um controle digital direto (DDC) de sinal de controle analógico, é possível utilizar BACnet, Modbus ou MP-Bus para o feedback de posição de comunicação.

Características do produto

Controle manual	Controle manual com botão manual possível - temporário. A caixa de engrenagem fica desengatada e o atuador desacoplado enquanto o botão estiver pressionado.
------------------------	--

Acessórios

Ferramentas	Descrição	Tipo
	Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação	LINK.10

Instalação elétrica



Alimentação de transformador de isolamento.

A fiação da linha para BACnet MS/TP / Modbus RTU deve ser feita de acordo com os regulamentos RS485 aplicáveis.

Modbus/BACnet: a alimentação e a comunicação não são um contato isolado galvanizado. É necessário conectar o COM e o aterramento dos dispositivos.

Saída analógica: há uma saída analógica (fio 5) disponível no medidor de vazão. Pode ser selecionada como 0...10 V, 0,5...10 V ou 2...10 V ou definida pelo usuário. Por exemplo, a vazão ou a temperatura do sensor de temperatura (Pt1000 - EN 60751, tecnologia de 2 fios) pode ser emitida como um valor analógico.

Cores dos fios:



- 1 = preto
- 2 = vermelho
- 3 = branco
- 5 = laranja
- 6 = rosa
- 7 = cinza

Funções:

- C1 = D- (fio 6)
- C2 = D+ (fio 7)


AC/DC 24 V, atuação proporcional

Modbus RTU/BACnet MS/TP com valor de referência analógico (operação híbrida)




Instalação elétrica


BACnet MS/TP / Modbus RTU



MP-Bus


**Conversor para sensores**

Conexão com contato switch, por exemplo, switch de pressão diferencial



Requisitos do contato switch: o contato switch deve conseguir alternar a corrente de 16 mA a 24 V com precisão.

Conexão com sensor ativo, por exemplo, 0...10 V @ 0...50 °C




Possível faixa de tensão: 0...32 V
Resolução 30 mV

Outras instalações elétricas

Funções com parâmetros específicos (configuração necessária)

Controle manual e limitação com AC 24 V com contatos de relé (com controle convencional ou modo híbrido)




1) Controle de posição

2) Controle de vazão

Inv. = sinal de controle invertido

Controle manual e limitação com CC 24 V com contatos de relé (com controle convencional ou modo híbrido)




1) Controle de posição

2) Controle de vazão

Inv. = sinal de controle invertido

Controle de 3 pontos com AC 24 V




Controle de posição: $90^\circ = 100$ sControle de vazão: $V_{\max} = 100$ s

Outras instalações elétricas**Funções com parâmetros específicos (configuração necessária)**


BACnet MS/TP / Modbus RTU com setpoint analógico (modo híbrido)

MP-Bus, alimentação via conexão de fio triplo

MP-Bus via conexão de fio duplo, fonte de alimentação local



Controles e indicadores operacionais

**1 Display de LED verde**

- Aceso: arranque do dispositivo
Apagado: erro de fiação ou sem fonte de alimentação
Intermitente: em operação (tensão ok)



2 Direção da vazão**3 Interface NFC****4 Botoeira de acionamento manual**

- Pressionar botão: acionamento manual, parada do motor, controle manual possível
Soltar botão: acionamento automático, modo padrão. Dispositivo realiza sincronização.

Controles e indicadores operacionais


Ajuste da posição de segurança

Ajuste da posição de segurança (POP)



Notas sobre a instalação


Orientação de instalação permitida



Limpeza de tubos Antes de instalar a válvula, o circuito deve ser enxaguado completamente para remover as impurezas.

Prevenção de tensões A válvula não deve ser submetida a tensões excessivas causadas por tubos ou conexões.

Seção de entrada Não há requisitos de seções de entrada retas antes do sensor de vazão. O produto foi testado e atende aos requisitos da norma EN1434-4:2022




Instalação separada A combinação válvula-atuador pode ser montada separadamente do sensor de fluxo. O sentido do fluxo de ambos os componentes deve ser observado.

Notas gerais

- Seleção de válvula** A válvula é determinada utilizando a vazão máxima exigida V'max.
Não é necessário calcular o valor de Kvs.
 $V'max = 30\ldots100\%$ de $V'nom$
Se não houver dados hidrônicos disponíveis, o mesmo diâmetro nominal da válvula pode ser selecionado como o diâmetro nominal do trocador de calor.
- Comportamento em caso de falha do sensor** Em caso de erro no sensor de fluxo, o EPIV comuta de controle de fluxo para controle de posição.
Quando o erro desaparecer, o EPIV voltará à configuração normal de controle.

Dimensões



Tipo	Diâmetro nominal				Peso	
	B	C	D	E	F	
EP075+AKRX-E N4		3/4" [15]			12 lb [5.6 kg]	
A						
26.6" [675]	12.9" [327]	10.5" [267]	9.6" [243]	3.4" [86]	3.4" [86]	