

5 anos garantia

## Dados técnicos

|                           |                                       |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Dados funcionais</b>   | Faixa de temperatura do fluido (água) | Consultar as especificações de Válvula do fabricante |
|                           | Posição de montagem                   | configuration specific (X10-X35)                     |
|                           | Applicable valve size                 | 2" [50]                                              |
| <b>Materiais</b>          | Hardware                              | zinc plated steel                                    |
|                           | Spindle                               | aço inoxidável                                       |
|                           | Quadro, placa, base                   | stainless steel                                      |
|                           | Acoplamento                           | stainless steel                                      |
| <b>Suitable actuators</b> | Sem mola                              | AMB(X)<br>GMB(X)                                     |
|                           | Mola                                  | AF                                                   |


Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.

## Características do produto

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Padrão / Configuração</b> | O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.                                                                                                                                                                       |
| <b>Aplicação</b>             | O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes de três vias selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de modernização da UFLK está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla. |
| <b>Operação</b>              | O kit UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.                                                         |

Dimensões


GKB, GKX, GMB, GMX



GKB, GKX, GMB, GMX

| CMS/WEB    | Descrição do URL | C           |
|------------|------------------|-------------|
| 7.0" [178] | 14.0" [356]      | 16,4" [416] |


GKB, GKX, GMB, GMX



GKB, GKX, GMB, GMX

| A          | B           | C           |
|------------|-------------|-------------|
| 7.0" [178] | 14.0" [356] | 16,4" [416] |


GKB, GKX, GMB, GMX



GKB, GKX, GMB, GMX

| A          | B           | C           |
|------------|-------------|-------------|
| 7.0" [178] | 14.0" [356] | 16,4" [416] |

AFB, AFX



AFB, AFX

| A          | B           | C           |
|------------|-------------|-------------|
| 7.0" [178] | 14.0" [356] | 16,4" [416] |