

5 anos garantia

Dados técnicos

Dados funcionais	Faixa de temperatura do fluido (água)	Consultar as especificações de Válvula do fabricante
	Posição de montagem	configuration specific (X10-X35)
	Applicable valve size	4" [100]
Materiais	Hardware	zinc plated steel
	Spindle	aço inoxidável
	Quadro, placa, base	stainless steel
	Acoplamento	stainless steel
Suitable actuators	Sem mola	AMB(X) GMB(X)
	Mola	AF


Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.

Características do produto

Padrão / Configuração	O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.
Aplicação	O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes de três vias selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de modernização da UFLK está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla.
Operação	O kit UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.

Dimensões


GKB, GKX, GMB, GMX



GKB, GKX, GMB, GMX

CMS/WEB	Descrição do URL	C
7.0" [178]	14.0" [356]	16,4" [416]


GKB, GKX, GMB, GMX



GKB, GKX, GMB, GMX

A	B	C
7.0" [178]	14.0" [356]	16,4" [416]


GKB, GKX, GMB, GMX



GKB, GKX, GMB, GMX

A	B	C
7.0" [178]	14.0" [356]	16,4" [416]

AFB, AFX



AFB, AFX

A	B	C
7.0" [178]	14.0" [356]	16,4" [416]