


Siłownik liniowy do przestawiania przepustnic i zaworów suwakowych odcinających w instalacjach budynkowych

- Przepustnice powietrza o powierzchni do ok. 1 m<sup>2</sup>
- Siła przesuwu 150 N
- Napięcie znamionowe AC 100...240 V
- Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe
- Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

## Dane techniczne

|                               |                                                |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane elektryczne              | Napięcie znamionowe                            | AC 100...240 V                                                                                                                                                                 |
|                               | Częstotliwość napięcia znamionowego            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                       |
|                               | Zakres roboczy                                 | AC 85...265 V                                                                                                                                                                  |
|                               | Pobór mocy - praca                             | 2 W                                                                                                                                                                            |
|                               | Pobór mocy w stanie spoczynku                  | 1 W                                                                                                                                                                            |
|                               | Moc znamionowa                                 | 5 VA                                                                                                                                                                           |
|                               | Przyłącze zasilania / sterowania               | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
|                               | Praca równoległa                               | Tak (sprawdzić dane eksploatacyjne)                                                                                                                                            |
| Dane funkcjonalne             | Siła przesuwu - silnik                         | 150 N                                                                                                                                                                          |
|                               | Kierunek ruchu - silnik                        | możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty)                                                                                                                   |
|                               | Ręczne przestawianie                           | przyciskiem, z możliwością blokady                                                                                                                                             |
|                               | Skok                                           | 60 mm                                                                                                                                                                          |
|                               | Skok                                           | Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm                                                                                                                                         |
|                               | Ograniczenie skoku                             | możliwość zmniejszania po obu stronach przy użyciu ograniczników mechanicznych                                                                                                 |
|                               | Czas ruchu - silnik                            | 150 s / 100 mm                                                                                                                                                                 |
|                               | Uwaga dotycząca czasu ruchu silnika            | odpowiada 90 s / 60 mm                                                                                                                                                         |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Poziom mocy akustycznej – silnik               | 45 dB(A)                                                                                                                                                                       |
|                               | Klasa ochronności IEC/EN                       | II, Wzmocniona izolacja                                                                                                                                                        |
|                               | Klasa ochronności UL                           | II, Wzmocniona izolacja                                                                                                                                                        |
|                               | Kategoria ochronna obudowy IEC/EN              | IP54                                                                                                                                                                           |
|                               | Stopień ochrony NEMA/UL                        | NEMA 2                                                                                                                                                                         |
|                               | Obudowa                                        | UL Enclosure Type 2                                                                                                                                                            |
|                               | Kompatybilność elektromagnetyczna              | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE                                                                                                                                            |
|                               | Dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE                                                                                                                                            |
|                               | Certyfikat IEC/EN                              | IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14                                                                                                                                          |
|                               | UL Approval                                    | cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz CAN/CSA E60730-1<br>Oznaczenie UL na siłowniku zależy od miejsca produkcji, urządzenie w każdym przypadku jest zgodne ze standardem UL |
|                               | Badanie higieniczne                            | Zgodnie z VDI 6022 Część 1 / SWKI VA 104-01, przystosowane do mycia i dezynfekcji, niskoemisyjne                                                                               |

## Dane dotyczące bezpieczeństwa

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj czynności                                              | Type 1                                       |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 4 kV sterowanie |                                              |
| Stopień zanieczyszczenia                                      | 3                                            |
| Wilgotność otoczenia                                          | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondensacji |
| Temperatura otoczenia                                         | -30...50°C [-22...122°F]                     |
| Temperatura przechowywania                                    | -40...80°C [-40...176°F]                     |
| Kategoria dokumentu                                           | bezobsługowy                                 |
| <b>Masa</b>                                                   | <b>Masa</b>                                  |
|                                                               | 0.47 kg                                      |

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie może być stosowane w samolotach, ani innych środkach transportu powietrznego.
- Zastosowanie na zewnątrz budynków: możliwe tylko wtedy, gdy przyrząd nie jest bezpośrednio narażony na działanie wody (morskiej), śniegu, promieni słonecznych, agresywne gazy, ani na oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia muszą cały czas być zgodne z podanymi w karcie katalogowej.
- Uwaga: napięcie sieciowe!
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Urządzenie może być otwierane tylko przez producenta. Użytkownik nie może ani wymieniać, ani naprawiać żadnych elementów urządzenia.
- Jeżeli mogą wystąpić siły poprzeczne, to trzeba zawsze stosować obrotowe zamocowania oraz łączniki, które są dostępne jako akcesoria. Ponadto nie wolno mocno dokręcać śrub mocujących siłownik. Siłownik musi pozostać ruchomy dzięki zamocowaniu obrotowemu (patrz „Wskazówki dotyczące montażu”).
- Jeżeli siłownik pracuje w silnie zanieczyszczonym powietrzu otoczenia, to po stronie sytemu trzeba podjąć odpowiednie środki zaradcze. Nadmierne złoży pyłu, sadzy itp. mogą uniemożliwić prawidłowe wysuwanie oraz wsuwanie zębki.
- Jeżeli siłownik nie jest zainstalowany w pozycji poziomej, to przycisk przestawiania ręcznego wolno naciskać tylko wtedy, gdy na zębatkę nie jest wywierany żaden nacisk.
- Przy obliczaniu wymaganej siły przesuwu trzeba uwzględnić dane dostarczone przez producentów przepustnic lub zaworów suwakowych odcinających (przekrój, konstrukcja, warunki montażu), jak również warunki związane z wentylacją.
- Jeżeli zastosowano obrotowe zamocowanie i/lub łącznik, to trzeba oczekiwać spadku siły przesuwu.
- Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

## Cechy produktu

## Łatwy montaż bezpośredni

Siłownik można podłączyć bezpośrednio do systemu wentylacyjnego przy użyciu śrub dostarczonych w zestawie. Głowicę zębki podłącza się do ruchomej części instalacji wentylacyjnej, bezpośrednio po stronie złącza lub przy użyciu dostarczonego łącznika Z-KS2.

## Przestawianie ręczne

Przestawianie ręczne jest możliwe po naciśnięciu przycisku (przekładnia pozostaje wysprężlona aż do zwolnienia przycisku, wciśnięty przycisk można zablokować).

## Regulowany skok

Przy regulowaniu ograniczników skoku można wykorzystać mechaniczny zakres roboczy po tej stronie zębki ze skokiem od 20 mm, a następnie można go ograniczyć odpowiednio z krokiem 20 mm używając mechanicznych ograniczników Z-AS2.

## Cechy produktu

### Wysoka niezawodność działania

Siłownik jest zabezpieczony przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych i zatrzymuje się automatycznie po dojściu do ogranicznika.

## Akcesoria

### Akcesoria mechaniczne

#### Opis

#### Typ

Zestaw ogranicznika, Wielopak 20 szt.

Z-AS2

Zamocowanie obrotowe, do siłownika liniowego, do kompensacji sił poprzecznych

Z-DS1

Łącznik M6

Z-KS2

## Instalacja elektryczna



**Uwaga: napięcie sieciowe!**

Jest możliwe równoległe połączenie kilku siłowników. Należy sprawdzać dane eksploatacyjne.


### Kolory żył:

1 = niebieski


2 = brązowy

3 = biały

AC 230 V, Zamknij/Otwórz



AC 230 V, 3-punktowy



| 1 | 2 | 3 | 1<br>↓<br>0 | 1<br>↑<br>0 |
|---|---|---|-------------|-------------|
| ↗ | ↘ | — | ↓           | ↑           |
| ↗ | ↘ | ↗ | ↑           | ↓           |
| ↗ | — | ↗ | stop        | stop        |
| ↗ | ↘ | ↗ | ↑           | ↓           |

## Wskazówki dotyczące montażu



Jeżeli zastosowano zamocowanie obrotowe i/lub łącznik, to należy oczekiwać spadku siły przesuwu.

### Zastosowania bez sił ścinających

Siłownik liniowy mocuje się bezpośrednio do obudowy śrubami w trzech punktach. Następnie przymocować głowicę zębatki do ruchomej części elementu instalacji wentylacyjnej (np. przepustnicy lub zaworu suwakowego).

### Zastosowania z siłami poprzecznymi

Podłączyć łącznik z gwintem wewnętrznym (Z-KS2) do głowicy zębatki. Przykręcić zamocowanie obrotowe (Z-DS1) do elementu instalacji wentylacyjnej. Następnie, przy użyciu dostarczonej w zestawie śruby przykręcić siłownik liniowy do uprzednio zainstalowanego zamocowania obrotowego. Łącznik, który mocuje się do głowicy zębatki, trzeba następnie połączyć z ruchomą częścią elementu instalacji wentylacyjnej (np. przepustnicy lub zaworu suwakowego odcinającego). Siły poprzeczne można w pewnych granicach kompensować przy użyciu zamocowania obrotowego i/lub łącznika. Maksymalny dopuszczalny kąt wychylenia zamocowania obrotowego oraz łącznika wynosi 10°, w bok oraz w górę.

## Wymiary

