

Ställdon för rökkontrollspjäll 90°

- Vridmomentmotor 40 Nm
- Nominell spänning AC 230 V
- Styrning Öppna/stäng
- Spindelförare Fyrkanthållaxel 14x14 mm, kontinuerligt ihålig axel



## Tekniska data

<b>Elektriska data</b>	Nominell spänning	AC 230 V
	Nominell spänningsfrekvens	50/60 Hz
	Nominellt spänningsområde	AC 198...264 V
	Växlingsgränser min ON spänning	AC 198 V
	Växlingsgränser max. OFF spänning	AC 100 V
	Effektförbrukning i drift	8 W
	Effektförbrukning i viloläge	0.5 W
	Effektförbrukning för ledningsdimensionering	15 VA
	Effektförbrukning för ledningsdimensionering, I <sub>max</sub> 7.9 A @ 5 ms	
	Anteckning	
	Hjälpbrytare	2x SPDT
	Brytförmåga hjälpbrytare	1 mA...6 A (3 A induktiv), DC 5 V...AC 250 V
	Växlingspunkter hjälpbrytare	3° / 87°
	Tolerans	±2°
Anslutning försörjning / styrning	Kabel 1 m, 3x 0.75 mm <sup>2</sup> , halogenfri	
Anslutningshjälpbrytare	Kabel 1 m, 6x 0.75 mm <sup>2</sup> , halogenfri	
<b>Funktionsdata</b>	Vridmomentmotor	40 Nm
	Hållkraft dynamisk	40 Nm
	Hållkraft, statisk (spänningsfritt)	50 Nm
	Rörelseriktning av motor	valbar med montering L/R
	Manuell tvångsstyrning	med handvev
	Vridvinkel	Max. 100°
	Vridvinkel (Anteckning)	Inklusive 5° mekaniskt överskridande på bägge sidor
	Gångtid motor	<60 s / 90°
	Motornljudeffektnivå	62 dB(A)
	Spindelförare	Fyrkanthållaxel 14x14 mm, kontinuerligt ihålig axel
	Lägesindikering	Mekaniskt, med visare
	Livslängd	Min. 10 000 cykler
<b>Säkerhetsdata</b>	Skyddsklass IEC/EN	II, förstärkt isolering
	Skyddsklass hjälpbrytare IEC/EN	II, förstärkt isolering
	Skyddsklass IEC/EN	IP54
	EMC	CE i enlighet med 2014/30/EU
	Lågspänningsdirektiv	CE i enlighet med 2014/35/EU
	Certifiering IEC/EN	IEC/EN 60730-1 och IEC/EN 60730-2-14
	Driftsätt	Type 1.B

## Tekniska data

<b>Säkerhetsdata</b>	Nominell impulsspänning försörjning / styrning	4 kV
	Nominell impulsspänning, hjälpbrytare	2.5 kV
	Nedsmutningsgrad	3
	Omgivningsfuktighet	Max. 95% RH, icke-kondenserande
	Omgivningstemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Lagringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
	Underhåll	underhållsfri
<b>Vikt</b>	Vikt	2.7 kg

## Säkerhetsanvisningar



- Enheten har utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingssystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Varning: Matningsspänning!
- Ställdonet är anpassat till och installerat på rökkontrollspjället av spjälltillverkaren. Av den orsaken levereras endast ställdonet direkt till säkerhetsspjälltillverkaren. Tillverkaren har sedan hela ansvaret för spjällets funktion.
- De båda brytarna integrerade i ställdonet ska drivas med antingen nominell matningsspänning eller vid säker klenspänning. Kombinationen av nominell matningsspänning/säker klenspänning är inte tillåten.
- På grund av det faktum att mycket höga vridmoment är applicerade spjällaxeln rekommenderas användning av St50 (som ett minimum).
- Enheten får endast öppnas på tillverkarens plats. Den innehåller inte några delar som kan bytas ut eller repareras av användaren.
- Enheten innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte kasseras med hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

## Produktfunktioner

<b>Driftläge</b>	2-trådig tvåläges styrning Ställdonet är överbelastningsskyddat och kan därför vara strömsatt även vid stopplackar.
<b>Manuell förbikoppling</b>	Den inkluderade handveven i leveransen kan användas för manuell drift av det.
<b>Signalering</b>	Två mikrobrytare med fasta inställningar är installerade i ställdonet för att visa spjälländlägena. Det skall emellertid noteras med den här applikationen att kontakterna inte längre kan användas i milliampereområdet när höga streömstyrkor har applicerats på dem, även om det bara äger rum en gång. Spjällbladets läge kan läsas av på en mekanisk lägesindikering.
<b>Standarder/Regler</b>	Utformningen av ställdonet är baserat på de specifika kraven i EU-standarderna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 12101-8: Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 8: Spjäll för rökkontroll</li> <li>• EN 1366-10: Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader – Del 10: Spjäll för rökkontroll</li> <li>• EN 13501-4: Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement – Del 4: Klassificering baserad på data från provning av brandmotstånd hos komponenter i system för rökkontroll</li> </ul>

## Delar som ingår

Handvev  
Pekare  
Skyddspåse

## Tillbehör

Mekaniska tillbehör	Beskrivning	Typ
	Handvev 40 mm	ZK1-B
	Handvev 70 mm	ZK2-B
	Skyddspåse med ledning, Multipack 100 st.	ZSD-B.1

## Elektrisk installation



**Varning: Matningsspänning!**

Parallellanslutning av andra ställdon möjlig. Observera prestandadata och tröskelvärden för omkoppling.


Kombinationen av matningsspänning/säker klenspanning är inte tillåten vid båda hjälpbrytarna.

**Kopplingsscheman**

AC 230 V, öppna/stäng



Auxiliary switch



Dimensioner

