

Ställdon med liten slaglängd för motorisering av Siemens sätesventiler med liten slaglängd i värme-, ventilations- och luftkonditioneringsystem

- Ställkraft 500 N
- Nominell spänning AC 24 V
- Styrning 3-punkts
- Slag 5.5 mm



Bilden kan avvika från produkten

Tekniska data

Elektriska data	Nominell spänning	AC 24 V
	Nominell spänningsfrekvens	50/60 Hz
	Nominellt spänningsområde	AC 19.2...28.8 V
	Effektförbrukning i drift	1.5 W
	Effektförbrukning för ledningsdimensionering	1.5 VA
	Anslutningsförsörjning/styrning	Terminaler 4 mm ² (kabel ø6...8 mm, 3-trådig)
	Paralleldrif	No
Funktionsdata	Ställkraft motor	500 N
	Manuell tvångsstyrning	temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
	Slag	5.5 mm
	Ställdonsmontering	G 3/4"
	Gångtid motor	140 s / 5.5 mm
	Motornljudeffektnivå	35 dB(A)
	Arbetscykel, Värde	75% (= aktiv tid 140 s/drifftid 187 s)
Lägesindikering	Reversibel skalplatta	
Säkerhetsdata	Skyddsklass IEC/EN	III, säkerhetsklenspanning (SELV)
	Skyddsklass IEC/EN	IP40
	EMC	CE i enlighet med 2014/30/EU
	Driftsätt	Type 1
	Nominell impulsspänning försörjning / styrning	0.8 kV
	Nedsmutsningsgrad	3
	Omgivningsfuktighet	Max. 95% RH, icke-kondenserande
	Omgivningstemperatur	0...50°C [32...122°F]
	Lagringstemperatur	-30...80°C [-22...176°F]
Underhåll	underhållsfri	
Vikt	Vikt	0.38 kg

Säkerhetsanvisningar



- Den här enheten har utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingssystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installationen.
- Ställdonet skall skyddas mot fukt. Den är inte passande för utomhusapplikationer.
- Enheten innehåller inte några delar som kan bytas ut eller repareras av användaren.
- Enheten innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte kasseras med hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.
- Den korrekta funktionen av dragavlastningen för kabeln i ställdonskapslingen skall kontrolleras.

Produktfunktioner

Enkel direktmontering Rättfram direktmontering på ventilen med en räfflad mutter.

Manuell förbikoppling Manuell tvångsstyrning med spak möjlig. Temporär växelfrikoppling genom att trycka på ratten. Permanent frikoppling genom att trycka på och samtidigt rotera ratten medurs 90°.

Hög funktionell pålitlighet Ställdonet är överbelastningsskyddat och stoppar automatiskt när stopplacken har nåtts.



Tillbehör

Elektriska tillbehör	Beskrivning	Typ
	Hjälpbrytare 1x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med skruvterminaler	SNR2

Elektrisk installation



Matning från isolerande transformator.



Dimensioner

