

Oda sensörü / Oda alıştırma ünitesi CO₂ / Nem / Sıcaklık

Odadaki sıcaklık, nem ve CO₂'nin ölçülmesi ve oda sıcaklığı ve/veya havalandırmasının ayarlanması için. MP-Bus iletişimi ve entegre analog çıkışlar sayesinde oda üniteleri mevcut üçüncü taraf kontrolörlere sorunsuz şekilde bağlanabilir. Ünitenin devreye alınması ve yapılandırılması Belimo Assistant 2 ile kolayca gerçekleştirilir. Son kullanıcı, Belimo Display App üzerinden üniteye erişerek oda değerlerini okuyabilir ve ayar değerlerini ayarlayabilir.



MP-BUS



Tip Genel Bilgileri

Tip	İletişim	I/O	Ölçülen değerler	Ayar değeri
22RTM-18-1	MP-Bus	3x AO	CO ₂ , Sıcaklık, Nem, Çiğ noktası	Sıcaklık, Debi
22RTH-18-1	MP-Bus	3x AO	Sıcaklık, Nem, Çiğ noktası	Sıcaklık, Debi
22RT-18-1	MP-Bus	3x AO	Sıcaklık	Sıcaklık, Debi

Teknik veriler

Elektriksel veriler	Nominal besleme	AC/DC 24 V
	Nominal besleme gerilimi aralığı	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	Güç tüketimi AC	maks. 1 VA (V çıkış) maks. 4 VA (mA çıkış)
	Güç tüketimi DC	maks. 0,5 W (V çıkış) maks. 2 W (mA çıkış)
	Elektrik bağlantısı	Yaylı klemens 0,25...1,5 mm ²
	Elektrik bağlantısı notu	Kablo tipi ABD ve Kanada: CL2 veya üzeri
	Kablo girişi	Arka taraf Üst taraf Alt taraf
Data bus iletişimi	İletişim	MP-Bus
	Düğüm adedi	MP-Bus maks. 8 (16)
Fonksiyon verileri	Akışkan	Hava
	Gösterge	LED, LED, CO ₂ TLF (trafik ışığı fonksiyonu) için kullanılır. LED, Belimo Assistant 2 üzerinden yapılandırılabilir ve devre dışı bırakılabilir. (Tip (P-)22RTM-...).
	Giriş/Çıkış	3x analog çıkış: 0...10 V (fabrika ayarı), 0...5 V, 2...10 V veya 4...20 mA, Belimo Assistant 2 ile seçilebilir
	Giriş/Çıkış Notu	V çıkış: min. direnç 5 kΩ mA çıkış: maks. direnç 500 Ω
	Ölçüm verileri	Ölçülen değerler CO ₂ Nem Çiğ noktası Sıcaklık
Teknik Özellikler, CO ₂	Sensör teknolojisi	Yayılmayan kızılötesi (NDIR) çift kanal
	Ölçüm aralığı	Varsayılan ayar: 0...2000 ppm
	Hassaslık	±(50 ppm + ölçülen değerin %2'ü)

Teknik veriler

Teknik Özellikler, CO₂	Uzun vadeli istikrar	±20 ppm p.a.
Teknik özellikler sıcaklık aktif	Ölçüm aralığı	0...50°C [32...122°F] (varsayılan ayar)
	Sıcaklık hassaslığı	±0,3°C @ 25°C [±0.5°F @ 77°F]
	Uzun vadeli istikrar	±0.03°C p.a. @ 25°C [±0.05°F p.a. @ 77°F]
Teknik Özellikler, Nem	Ölçüm aralığı	Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
	Ölçüm aralığı çığ notası	Varsayılan ayar: -50...50°C [-60...120°F]
	Hassaslık	±2%, %0...90 RH arasında, 25°C'de
	Uzun vadeli istikrar	±0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV)
	Güç kaynağı UL	Class 2 Supply
	Koruma derecesi IEC/EN	IP30
	AB Uygunluğu	CE İşareti
	Kalite Standartları	ISO 9001
	Hareket tipi	Tip 1
	Nominal impuls voltajı, besleme	0.5 kV
	Kirliliği derecesi	2
	Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız
	Ortam sıcaklığı	0...50°C [32...122°F]
	Depolama sıcaklığı	-40...70°C [-40...160°F]
Malzemeler	Gövde	PC, beyaz, RAL 9003 UL94V-0

Güvenlik notları



Bu cihaz sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen uygulama alanı dışında kullanılmamalıdır. Yetkisiz adaptasyonlara izin verilmez. Ürün, arızalanması halinde insanlar, hayvanlar ya da varlıklar için tehlike oluşturabilecek herhangi bir ekipmanla birlikte kullanılmamalıdır.

Montajdan önce tüm gücün kesildiğinden emin olun. Akım taşıyan/çalışan ekipmanlara bağlamayın.

Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.

Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ürün Özellikleri

Kaliforniya başlığı 24	Oda üniteleri (P-)22RTM-18..-1, talep kontrollü havalandırma sistemleri için Kaliforniya Yasası 24, Bölüm 6'da belirtilen gereksinimleri karşılar. Son 30 gün içindeki en yüksek CO ₂ seviyelerinin kaydedilmesi gibi özelliklere Belimo Assistant 2 üzerinden erişilebilir.
Dinamik sıcaklık dengelemesi	Elektronik bileşenlere sahip aktif sıcaklık sensörleri her zaman sıcaklık ölçümünü etkileyen bir termal dağılıma sahiptir. Yayılan ısı, uygulanan besleme voltajının seviyesi ve analog çıkışların seviyeleri ile ilişkilidir. Belimo oda sıcaklığı sensörleri, izin verilen tüm besleme gerilimleri ve çıkış seviyeleri için ünitenin kendi kendine ısınmasını güvenilir bir şekilde telafi eden uyarlanabilir sıcaklık dengelemesine sahiptir. Bu, oda sıcaklığının her zaman maksimum doğrulukla kaydedilmesini sağlar.

Ürün Özellikleri

Çift kanallı CO₂ teknolojisi

Tüm CO₂ sensörleri, bileşenlerin eskime sürecinden kaynaklanan sapmaya maruz kalır ve sensörlerin düzenli olarak kalibre edilmesini ve ayarlanmasını veya değiştirilmesini gerektirir. Çift kanal teknolojisi, ölçüm kanalının yaşlanma etkilerinin çoğunu bir referans kanalla ayarlama yoluyla telafi ederek bu sapmayı en aza indirir.

Bu, 7/24 doluluk olan uygulamalarda çift kanallı sensörlerin kullanılmasını mümkün kılar. ABC mantığına sahip sensörlerde olduğu gibi temiz dış hava ile düzenli kalibrasyon, çift kanallı sensörlerde gerekli değildir. Sensörün 5 yıl çalıştıktan sonra yeniden kalibre edilmesi önerilir.

Notlar

Sensörlerle ilgili genel notlar

Ölçüm sonucu, duvarın termal özelliklerinden etkilenir. Dolgun beton duvar, bir oda içindeki termal dalgalanmalara, hafif ağırlıklı yapıdaki bir duvardan daha yavaş tepki verir. Oda sensörü, her zaman için hava ve duvar sıcaklığının karışımını algılar. Bu da duvarın radyan ısı anlamına gelir ve bu ısı, konfor için önemli olup ölçüm sonucuna da dahil edilir.


Not: Oluşan cereyan, sensördeki enerji kaybının daha iyi taşınmasını sağlar. Bu yüzden, sıcaklık ölçümü sonrasında geçici sınırlı dalgalanmalar meydana gelebilir.

Nem sensörleri için uygulama bildirimi

Nem sensörü son derece hassastır. Sensör elemanına dokunmak veya klor, ozon, amonyak, hidrojen peroksit veya etanol (örn. temizlik maddesi olarak) gibi agresif maddelere maruz bırakmak ölçüm hassasiyetini etkileyebilir.

Önerilen koşulların (5...50°C ve %20...80 RH) dışında uzun süreli çalıştırılması geçici bir kaymaya neden olabilir. Önerilen aralığa döndükten sonra bu etki kaybolur.

Göstergeler

1 CO₂ TLF (trafik ışığı fonksiyonu), (P-)22RTM-.. sensöründe mevcuttur

Renkler: yeşil, sarı ve kırmızı. LED, Belimo Assistant 2 üzerinden yapılandırılabilir ve devre dışı bırakılabilir.


Çalıştırma

Çalıştırma

Belimo Display uygulaması ile, oda ünitesinin gerçek değerleri görüntülenebilir ve ayar değerleri ayarlanabilir. Bu da oda ünitesinde bir ekran gerekli olmadığı anlamına gelir. NFC (Yakın Alan İletişimi) üzerinden iletişim sayesinde üçüncü taraflar güvenlik açısından kritik verilere erişemez.

Nasıl çalışır:

1. Belimo Display uygulamasını indirin
2. Akıllı telefonu oda ünitesine tutun
3. Geçerli değerleri veya ayar değerlerini görüntüleyin/ayarlayın
4. Ayar değerlerini etkinleştirmek için akıllı telefonu tekrar oda ünitesine tutun



Dahil olan parçalar


Vidalar

Aksesuarlar

Araçlar	Açıklama	Tip
	Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu Belimo ürünleri için	LINK.10

Servis

- NFC bağlantısı** NFC logosu ile işaretlenmiş Belimo üniteleri Belimo Assistant 2 ile çalıştırılabilir.
- Gereklikler:
- NFC- veya Bluetooth-özellikli akıllı telefon
 - Belimo Asistan 2 (Google Play ve Apple AppStore)
- NFC özellikli akıllı telefonu ünite üzerinde her iki NFC antenin de çıkışacağı şekilde ayarlayın. Bluetooth-NFC çevirici ZIP-BT-NFC aracılığıyla Bluetooth özellikli akıllı telefonu üniteye bağlayın. Teknik veriler ve çalıştırma talimatları ZIP-BT-NFC teknik kataloğunda gösterilmektedir.




Kablo şemaları




- Analog çıkışlar: Analog çıkış AO1, AO2 ve A3 yakın alan iletişimi üzerinden yapılandırılabilir.
- Fabrika ayarları:
- AO1: Sıcaklık
 - AO2: Nem
 - AO3: CO₂

Kablo şemaları



Boyutlar



Diğer dökümanlar

- MP iş ortaklarına genel bakış
 - Veri havuzu değerleri açıklaması
 - Montaj talimatları
- Hızlı Kılavuz – Belimo Assistant 2