


IP66/NEMA4 koruyucu muhafaza içinde  
RobustLine motorlar için yoğuşturma suyu  
oluşumunu önlemek üzere mekanik humidistat  
ile ısıtma

- Nominal besleme AC/DC 24 V
- Humidistat kalıcı olarak ayarlanı (%65 RH)
- Not: ısıtma ile humidistat kombinasyonu aksesuar olarak sipariş edilemez



Resim üründen farklı olabilir

#### Teknik veriler

|                     |                                  |                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriksel veriler | Nominal besleme                  | AC/DC 24 V                                                                         |
|                     | Nominal besleme gerilimi aralığı | AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V                                                |
|                     | Bağlantılar besleme / kontrol    | Klemens (kablo 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> , 2 damarlı)                             |
|                     | Kontak tipi                      | Normalde açık kontak                                                               |
|                     | Isıtma, çıkış                    | 21 W                                                                               |
|                     | Açılma akımı                     | Max. 6 A                                                                           |
|                     | Elektrik bağlantısı              | Klemens                                                                            |
| Fonksiyon verileri  | Anahtarlama hassasiyeti          | ±5% RH                                                                             |
|                     | Isıtma elemanı                   | Pozitif sıcaklık katsayısı direnci (PTC), kendinden ayarlı, sıcaklık sınırlandırma |
|                     | Ayar                             | %65 RH sabit                                                                       |
| Güvenlik verileri   | EMC                              | 2014/30/AB'ye uygun CE                                                             |
|                     | Ortam sıcaklığı notu             | IP66/NEMA4'e göre damper motoru                                                    |

#### Güvenlik notları



- Cihaz üzerindeki ayarlama işlemlerinden veya herhangi bir müdahaleden önce operatörlerin, hem ısıtma cihazı hem de motorun gerilim beslemesiyle bağlantısının kesildiğinden emin olması zorunludur.
- Isıtma cihazının sökülmesine izin verilmez. Onarım veya garanti işleri gerçekleştirilirken motorun tamamı değiştirilmelidir!
- Bağımsız, harici kablolama durumunda aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
  - Sokulan tüm kablolar veya damarlar ile ısıtma elemanı arasında temasa izin verilmemelidir.
  - Gerekirse yeterli sayıda damara sahip kablo kullanın; böylece ısıtma ve motora gerilim beslemesi ayrı ayrı yapılabilir (bkz. «Elektrik tesisatı»).
  - Tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.

#### Ürün özellikleri

- Uygulama** Nem ölçer, motor muhafazasının içindeki ortam havasının nem miktarını kaydeder ve kalıcı olarak ayarlanmış olan %65 RH hava nem seviyesi aşıldığında, bağlı olan ısıtma sistemini açar. Bu, parça grupları ve elektronik bileşenler üzerinde yoğuşma meydana gelmesini önler.

**Elektrik bağlantıları****Fonksiyonlar:**

A = Motor

H [% RH] = Humidistat

H = Isıtma

**Kablo şemaları**

Motorlarla harici kablo bağlantısı  
örneği

