

HVAC sistemlerindeki Siemens kısa stroklu glob vanaların motorizasyonu için kısa stroklu motor

- Motor kuvveti 500 N
- Nominal besleme AC 230 V
- Kontrol Yüzer kontrol
- Strok 5.5 mm



Resim üründen farklı olabilir

Teknik veriler

Elektriksel veriler	Nominal besleme	AC 230 V
	Nominal besleme gerilimi frekansı	50/60 Hz
	Nominal besleme gerilimi aralığı	AC 198...264 V
	Güç tüketimi, çalışırken	3.5 W
	Güç tüketimi, kablo boyutlandırması	3,5 VA
	Bağlantılar besleme / kontrol	Klemens 4 mm ² (kablo ø6...8 mm, 3 damarlı)
	Paralel çalışma	Hayır
Fonksiyon verileri	Motor kuvveti motor	500 N
	Elle müdahale elemanı	muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma
	Strok	5.5 mm
	*del*Wirkungsweise	G 3/4"
	Çalışma süresi motor	140 s / 5.5 mm
	Ses gücü düzeyi, motor	35 dB(A)
	Duty cycle value	75% (= etkin süre 140 s / çalışma süresi 187 s)
	Konum göstergesi	Tersine çevrilebilir skala plakası
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma derecesi IEC/EN	IP40
	EMC	2014/30/AB'ye uygun CE
	Düşük voltaj direktifi	2014/35/AB'ye uygun CE
	Hareket tipi	Tip 1
	Darbe gerilimi besleme / kontrol	4 kV
	Kirliliği derecesi	3
	Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız
	Ortam sıcaklığı	0...50°C [32...122°F]
	Depolama sıcaklığı	-30...80°C [-22...176°F]
Ağırlık	Servis/Bakım	bakım gerektirmez
	Ağırlık	0.38 kg

Güvenlik notları



- Bu cihaz sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Dikkat: Besleme voltajı!
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Motor, neme karşı korunmalıdır. Açık hava uygulamaları için uygun değildir.
- Cihazın kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Motor muhafazası içindeki kablo gerginlik düşürücünün çalışması kontrol edilmelidir.

Ürün özellikleri

Basit doğrudan montaj	Tek tırtıklı somunla vana üzerine basit ve doğrudan montaj.
Elle müdahale elemanı	Kol ile elle müdahale mümkündür. Döner düğmeye basarak geçici dişli ayrırma. Döner düğmeye basıp aynı zamanda saat yönünde 90° döndürerek daimi şekilde dişli ayrırma.
Güvenilir mekanizma	Motor, aşırı yüklenmeye karşı korumalıdır ve tahdide ulaşıldığında otomatik olarak durur.

Aksesuarlar


Elektrikli aksesuarlar	Açıklama	Tip
	Konum anahtarı 1x SPDT vidalı klemensli yüzey kontrollü HT motorlar için	SNR2

Elektrik bağlantıları



Dikkat: Besleme voltajı!

AC 230 V, yüzey kontrol



1	2	3	
			stop

Boyutlar

