

Rotary vanalar ve kelebek vanalar için RetroFIT+ rotary motor

- Motor torku 20 Nm
- Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Kontrol Aç/kapa



Resim üründen farklı olabilir

Teknik veriler

Elektriksel veriler	Nominal besleme	AC 24...240 V / DC 24...125 V
	Nominal besleme gerilimi frekansı	50/60 Hz
	Nominal besleme gerilimi aralığı	AC 19.2...264 V / DC 21.6...137.5 V
	Güç tüketimi, çalışırken	7 W
	Güç tüketimi, beklemede	3 W
	Güç tüketimi, kablo boyutlandırması	18 VA
	Bağlantılar besleme / kontrol	Kablo 1 m, 2x 0.75 mm ²
	Paralel çalışma	Evet (performans verilerini not edin)
Fonksiyon verileri	Motor torku	20 Nm
	Tork acil durumda kontrol fonksiyonu	20 Nm
	Hareket yönü acil durumda kontrol fonksiyonu seçilebilir:	Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A - AB = %0) Akım gelmiyorken NA, vana açık (A - AB = %100)
	Elle müdahale elemanı	Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
	Çalışma süresi motor	75 s / 90°
	Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu	<20 s @ -20...50°C, <60 s @ -30°C
	Ses gücü düzeyi, motor	45 dB(A)
	Konum göstergesi	Mekanik
	Çalışma ömrü	Min. 60.000 acil durum pozisyonu
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma sınıfı UL	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma derecesi IEC/EN	IP54
	Koruma derecesi NEMA/UL	NEMA 2
	Gövde	UL Enclosure Type 2
	EMC	2014/30/AB'ye uygun CE
	Düşük voltaj direktifi	2014/35/AB'ye uygun CE
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ve IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	UL 60730-1A, UL 60730-2-14 ve CAN/CSA E60730-1 uyarınca cULus Motordaki UL işareti üretim sahasına göre değişiklik gösterse de cihaz her durumda UL uyumludur
	Hareket tipi	Tip 1.AA

Güvenlik verileri	Darbe gerilimi besleme / kontrol	4 kV
	Kirliliği derecesi	3
	Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız
	Ortam sıcaklığı	0...50°C [32...122°F]
	Depolama sıcaklığı	-40...80°C [-40...176°F]
	Servis/Bakım	bakım gerektirmez
Mekanik veriler	Bağlantı flanşı	F03/F04/F05
Ağırlık	Ağırlık	2.2 kg

Güvenlik notları


- Bu cihaz sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Açık hava uygulaması: yalnızca su (deniz), kar, buz, güneş ışığı veya aşındırıcı gazların doğrudan cihazla etkileşime girmediği ve ortam koşullarının herhangi bir anda daima teknik katalogta belirtilen eşik değerlerde kaldığı durumlarda mümkündür.
- Dikkat: Besleme voltajı!
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Ürün sadece üretici tarafından açılabilir. Kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Kablolar cihazdan sökülmemelidir.
- Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ürün özellikleri

- Çalışma modu** Motor, AC 24...240 V ve DC 24...125V besleme voltajlarını kullanabilen, universal bir güç kaynağı modülü ile donatılmıştır.
- Motor, vanayı çalışma pozisyonuna hareket ettirir ve aynı esnada geri dönüş yayını gerer. Besleme gerilimi kesildiğinde vana, yay kuvvetiyle acil durum pozisyonuna geri döndürülür.
- Uygulama** Aşağıdaki mekanik özelliklere sahip rotary vanalar ve kelebek vanalar için:
- ISO 5211: F03, F04, F05 (bağlantı elemanının monte edilmesi için flanş üzerindeki daire delik çapı)
 - ISO 5211: dikdörtgen, düz başlı veya kama biçimli mil kafası geometrisi
- Mil yatağı** Form fit adaptör teslimat kapsamında yer almamaktadır (bkz. «Aksesuarlar»).

ZSFV-..

Type	s [mm]
ZSFV-08	8
ZSFV-09	9
ZSFV-10	10
ZSFV-11	11
ZSFV-12	12
ZSFV-14	14

ZSFF-..

Type	s [mm]	d ₈ [mm]
ZSFF-08	8	17
ZSFF-09	9	12
ZSFF-10	10	17
ZSFF-11	11	14
ZSFF-14	14	18

ZSFK-..

Type	d ₇ [mm]
ZSFK-12	12
ZSFK-14	14

- Basit doğrudan montaj** Montaj flanşı ile rotary vana veya kelebek vana üzerine basit doğrudan montaj. Bağlantı elemanına göre montaj yönü, 90°'lik adımlarla belirlenebilir.

Ürün özellikleri

Elle müdahale elemanı	Vana, krank kolu yardımıyla elle çalıştırılabilir ve kilitleme anahtarı yardımıyla istenen pozisyonda sabitlenebilir. Kilidi elle açılabilceği gibi çalışma gerilimi uygulanarak otomatik olarak da açılabilir.
Ayarlanabilir dönme açısı	Mekanik tahditlerle ayarlanabilir dönme açısı.
Güvenilir mekanizma	Vana motorları mekanik sıkışmalara karşı korumalıdır. Limit anahtarlarına ihtiyaç duymadan sona dayandığında otomatik olarak durur .

Aksesuarlar


Mekanik aksesuarlar	Açıklama	Tip
	Form fit adaptör kare 8x8x55 mm (BxExY)	ZSFV-08
	Form fit adaptör kare 9x9x55 mm (UxGxY)	ZSFV-09
	Form fit adaptör kare 10x10x55 mm (UxGxY)	ZSFV-10
	Form fit adaptör kare 11x11x55 mm (UxGxY)	ZSFV-11
	Form fit adaptör kare 12x12x55 mm (UxGxY)	ZSFV-12
	Form fit adaptör kare 14x14x55 mm (UxGxY)	ZSFV-14
	Düz başlı form fit adaptör 8xø17x55 mm (GxøxY)	ZSFF-08
	Düz başlı form fit adaptör 9xø12x55 mm (GxøxY)	ZSFF-09
	Düz başlı form fit adaptör 10xø17x55 mm (GxøxY)	ZSFF-10
	Düz başlı form fit adaptör 11xø14x55 mm (GxøxY)	ZSFF-11
	Düz başlı form fit adaptör 14xø18x55 mm (GxøxY)	ZSFF-14
	Form-fit adaptör kama oluklu ø12x4x55 mm (øxExY)	ZSFK-12
	Form-fit adaptör kama oluklu ø14x5x55 mm (øxExY)	ZSFK-14

Elektrik bağlantıları


**Dikkat: Besleme voltajı!****Paralel olarak başka motorlar bağlanabilir. Performans verilerine dikkat edin.****Kablo renkleri:**

1 = mavi

2 = kahverengi

AC 24...240 V / DC 24...125 V, aç/
kapa

Boyutlar



Diğer dokümanlar

- Proje planlaması için genel notlar