

RobustLine 风阀执行器，用于调节工业厂房和技术性楼宇服务中的风阀

- 风阀尺寸最大约 4 m²
- 运行扭矩 20 Nm
- 额定电压 AC 100...240 V
- 控制方式 开关型, 三态
- 可防腐蝕和化学影响、紫外线辐射、高湿度和冷凝水 (用于达 -40°C 的环境温度, 可单独订购执行器, 内置加热器)



图片可能与实际产品不同

| 技术参数 |                |                                                                                                  |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电气参数 | 额定电压           | AC 100...240 V                                                                                   |
|      | 额定电压频率         | 50/60 Hz                                                                                         |
|      | 额定电压范围         | AC 85...265 V                                                                                    |
|      | 运行功耗           | 2.5 W                                                                                            |
|      | 保持功耗           | 0.6 W                                                                                            |
|      | 变压器容量          | 6 VA                                                                                             |
|      | 连接方式           | 电缆 1 m, 3x 0.75 mm² (无卤低烟阻燃)                                                                     |
|      | 并联运行           | 可以 (注意功耗)                                                                                        |
| 功能参数 | 运行扭矩           | 20 Nm                                                                                            |
|      | 运行方向           | 可用开关选择 0 (逆时针旋转) / 1 (顺时针旋转)                                                                     |
|      | 手动操作           | 按下手动操作钮, 执行器齿轮机构解锁                                                                               |
|      | 旋转角度           | 最大 95°                                                                                           |
|      | 旋转角度说明         | 可通过机械限位在两端进行调节                                                                                   |
|      | 电机运行时间         | 150 s / 90°                                                                                      |
|      | 噪音等级 (电机)      | 45 dB(A)                                                                                         |
|      | 机械接口           | 通用轴夹持器 14...20 mm                                                                                |
|      | 位置指示           | 机械式, 可插拔                                                                                         |
| 安全参数 | 防触电保护等级IEC/EN  | II, 加强绝缘                                                                                         |
|      | 防护等级UL         | II, 加强绝缘                                                                                         |
|      | 电气防护等级IEC/EN   | IP66/67                                                                                          |
|      | NEMA/UL 防护等级   | NEMA 4X                                                                                          |
|      | 外壳             | UL Enclosure Type 4X                                                                             |
|      | EMC            | CE 遵循 2014/30/EU                                                                                 |
|      | 低电压指令          | CE 遵循 2014/35/EU                                                                                 |
|      | IEC/EN认证       | IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14                                                               |
|      | UL 认证          | cULus 遵循 UL60730-1A, UL60730-2-14 和 CAN/CSA E60730-1<br>执行器上是否印有UL标识取决于组装线所在地, 但任何情况下执行器均符合UL标准。 |
|      | 运行方式           | 类型 1                                                                                             |
|      | 额定冲击电压 — 供电/控制 | 2.5 kV                                                                                           |
|      | 污染等级           | 4                                                                                                |
|      | 环境湿度           | 最大 100% 相对湿度                                                                                     |
|      | 环境温度           | -30...50°C [-22...122°F]                                                                         |
|      |                |                                                                                                  |
|      |                |                                                                                                  |

|      |        |                                       |
|------|--------|---------------------------------------|
| 安全参数 | 环境温度说明 | -40...50°C [104...122°F]适用于内置电加热器的执行器 |
|      | 存储温度   | -40...80°C [-40...176°F]              |
|      | 维护     | 免维护                                   |
| 重量   | 重量     | 1.7 kg                                |

## 安全注意事项



- 该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用,特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
- 注意:电源电压!
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 接线盒必须至少符合外壳的 IP 防护等级!
- 在调节或检修时可以打开防护外盒。完成后须关上外盒并紧固螺栓(见安装指南)。
- 本设备只得在制造商工厂被打开。本设备不包含任何用户可以自行更换或维修的部件。
- 不得将电缆从设备上移除。
- 当计算所需扭矩时,必须将风阀制造商提供的横截面,设计,安装地点及气流条件考虑在内。
- 此设备含有电子元件,不得作为普通家庭垃圾处理,必须按照所在地的相关法令法规处理。
- 耐化学性信息是指对原材料和成品的实验室检测,以及指明应用领域中的试验。
- 使用的材料可能受到实验室试验或现场试验中不能模拟的外部影响(温度,压力,施工夹具,化学物质的影响等)。
- 因此,应用领域和耐力相关的信息只能作为参考。如对应用有疑问,我们强烈建议您进行实验。此信息不暗示任何法定权利。搏力谋不对此负法律责任或提供任何质保。使用材料的耐化学性和力学性能对于判定一个产品的稳定性是不充分的。有关易燃液体如溶剂等的规定必须纳入防爆范畴内作为特别参考。
- 柔性金属电缆导管或等值的螺纹电缆导管用于UL (NEMA) 4 型的应用。
- 当在高紫外线负载下使用时,例如极端的阳光强度下,建议使用柔性金属或等效电缆导管。

## 产品特点

**应用领域** 执行器尤其适用于户外应用,并可抵抗以下气候条件:

- 木材干燥
- 动物育种
- 食品加工
- 农业
- 室内游泳池/浴室
- 通风机房屋顶
- 一般户外应用
- 交替的气候
- 实验室

**耐受性** 有害气体测试 EN 60068-2-60 (弗劳恩霍夫化工技术研究所/德语)  
盐雾试验 EN 60068-2-60 (弗劳恩霍夫化工技术研究所/德语)  
氨检测测试 DIN 50916-2 (弗劳恩霍夫化工技术研究所/德语)  
气候测试 IEC60068-2-30 (Trikon 解决方案公司/中文)  
消毒剂(动物) (Trikon 解决方案公司/中文)  
紫外测试(地面上的太阳辐射) EN 60068-2-5, EN 60068-2-63 (Quinel / Zug CH)

产品特点

- 采用的材质

聚丙烯 (PP) 执行器外壳  
聚酰胺 (PA) 电缆格兰头/空心轴  
FRNC连接电缆  
普通钢 1.4404 夹持器 / 螺丝  
EPDM密封件  
阳极氧化铝方轴插件
- 安装简单

直接将风阀轴与通用型夹持器连接，然后装上防转动机械件，防止执行器本体发生转动。
- 手动操作

可通过按钮进行手动操作 (按下按钮时，齿轮解锁或维持锁定)。
- 旋转角度可调节

旋转角度可通过机械限位调整。标准设置为0...90°。调节旋转角度前需先将防护外罩拆下。
- 性能高度可靠

执行器具有全行程电子过载保护功能，无无限位开关，运行至终点自行停止。

配件

| 电气配件        | 描述                  | 型号      |
|-------------|---------------------|---------|
| 仅限于出厂前的定制选择 | 辅助开关 2x SPDT 选配, 灰色 | S2A GR  |
|             | 反馈电位计 140 Ω 选配      | P140A   |
|             | 反馈电位计 1 kΩ 选配       | P1000A  |
|             | 反馈电位计 10 kΩ 选配      | P10000A |
|             |                     |         |
|             | 描述                  | 型号      |
|             | 加热器, 具有可调恒温器        | HT230   |
|             | 加热器, 具有机械恒温器        | HH230   |


电气安装




注意:电源电压！  
可并联多个执行器，但必须注意功耗。

电缆颜色:  
1 = 蓝色  
2 = 棕色  
3 = 白色

AC 230 V, 开关型




AC 230 V, 三态型



| 1 | 2 | 3 |      |      |
|---|---|---|------|------|
|   |   |   |      |      |
|   |   |   |      |      |
|   |   |   | stop | stop |
|   |   |   |      |      |

## 尺寸规格

### 轴长

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | -       |
|  | 20...58 |

### 夹持范围

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 14...20                                                                           | 10...14                                                                           | 14...20                                                                           |

