

VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l'application de pression ambiante. Champ d'application : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVC

- Application : Régulation de la pression ambiante dans les zones de confort et les zones sensibles
- Capteur à membrane statique Belimo M1R
- Plage fonctionnelle de pression différentielle -75...75 Pa
- adapté au servomoteur ...-VST
- Commande Communication, hybride, Modulant (0/2...10 V)
- Communication via BACnet MS/TP, Modbus RTU ou Belimo MP-Bus
- Conversion signaux capteur
- Raccordement d'outils : fiche de service, interface NFC



L'image peut différer du produit

ASURAE BACnet™

Modbus

MP-BUS

NFC

Caractéristiques techniques

Valeurs électriques

Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Plage de tension nominale	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Puissance consommée en service	1.5 W
Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	2 VA plus servomoteur VST raccordé
Courant d'appel (Imax)	20,0 A à 5 ms, servomoteur incl.
Racc. d'alim. / commande	Borniers 2.5 mm ²
Entrée capteur S1	Raccordement d'un capteur externe (passif / actif / commutateur)
Raccordement du servomoteur (I) (M)	AC/DC 24 V, raccordement PP pour servomoteur VST

Bus de communication de données

Produits communicants	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
Nombre de nœuds	BACnet / Modbus voir description de l'interface MP-Bus max. 8

Données fonctionnelles

Plage de service Y	2...10 V
Impédance d'entrée	100 k Ω
Plage de service Y variable	0...10 V
Info. sur le signal de recopie U	Max. 0.5 mA Options: Δp /position
Signal de recopie U variable	0...10 V Début 0...8 V Fin 2...10 V

Commande forcée	z1 arrêt moteur/registre OUVERT (AC/DC 24 V) z2 registre FERME/MAX (AC/DC 24 V)
-----------------	--

Configuration	via Belimo Assistant 2
---------------	------------------------

Données de mesure

Technologie de mesure	Capteur à membrane statique Belimo M1R
Orientation de l'installation	indépendant de la position, aucune réduction à zéro nécessaire
Plage fonctionnelle de pression différentielle	-75...75 Pa

Caractéristiques techniques

Données de mesure	Pression d'éclatement	±7 kPa
	Condition de mesure de l'air	0...50 °C/5...95 % RH, sans condensation
	Tube de raccordement de pression	Diamètre d'embout 5,3 mm pour tube de pression (diamètre intérieur 5 mm)
Données de sécurité	Classe de protection CEI/EN	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
	Classe de protection - Standard UL	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
	Bloc d'alimentation UL	Class 2 Supply
	Indice de protection IEC/EN	IP42
	Indice de protection NEMA/UL	NEMA 1
	Boîtier	UL Enclosure Type 1
	Conformité UE	Marquage CE
	Certification CEI/EN	IEC/EN 60730-1
	UL Approval	cULus selon UL60730-1, CAN/CSA E60730-1
	UL 2043 Compliant	Suitable for use in air plenums per Section 300.22(C) of the NEC and Section 602 of the IMC
	Type d'action	Type 1
	Tension d'impulsion assignée d'alimentation/ de commande	0.8 kV
	Degré de pollution	2
	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
Poids	Température ambiante	0...50°C [32...122°F]
	Température d'entreposage	-40...80°C [-40...176°F]
	Entretien	sans entretien
	Poids	0.32 kg

Consignes de sécurité



- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, surtout pas dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'appareil ne peut être ouvert qu'en soulevant le couvercle. Il ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Caractéristiques du produit

Application	Le régulateur VAV-Universal VRU-M1R-BAC est utilisé dans les applications de confort ainsi que dans les zones de travail sensibles avec des fluides contaminés pour des applications à pression ambiante. Mesure de la pression Le capteur de pression différentielle M1R intégré est adapté à la détection de très faibles différences de pression. La technologie des capteurs sans entretien permet une large gamme d'applications dans le domaine du confort CVC : bureaux, hôtels, etc. et dans les zones de travail sensibles : chambres d'hôpital, salles blanches, etc. Servomoteurs Pour les différentes applications et conceptions de registres, sont disponibles plusieurs variantes de servomoteurs avec des temps de course de 2,5...120 s. Modes de commande Réglage de la pression ambiante (RP) et régulation en cascade de la pression ambiante (RPC) ; pour la description, voir la bibliothèque des applications
Application régulation de la pression (RP) de la pièce	Régulation de la pression ambiante (RP) pour les pièces avec valeur P'min...P'max commutable ou paramétrable Δp via une variable de commande continue (analogique ou bus). Application A) – avec un taux de fuite non critique de la pièce Locaux présentant des taux de fuite/débordements non critiques, régulateur de pression ambiante agissant sur les registres d'air d'alimentation ou d'extraction. Application B) - avec un faible taux de fuite des pièces Locaux à faible taux de fuite/débordements, régulateur de pression du local agissant sur le registre bypass monté parallèlement à l'unité VAV. Description, voir bibliothèque d'applications P'nom Paramètres de calibration : 5...75 Pa P'max Pression de fonctionnement maximum, réglable sur 20...100 % de P'nom P'min Pression de fonctionnement minimum, réglable sur 0...100 % de P'nom Mode de pression ambiante Commutable : pression négative/positive via Belimo Assistant App ou BACnet/Modbus
Application régulation en cascade de la pression (RP) de la pièce	Régulation en cascade de la pression ambiante (RPC) pour les pièces à faible taux de fuite/ débordements agissant sur le régulateur de débit, avec valeur P'min...P'max commutable ou paramétrable Δp via une variable de commande continue (analogique ou bus). P'nom Paramètres de calibration : 5...75 Pa P'max Pression de fonctionnement maximum, réglable sur 20...100 % de P'nom P'min Pression de fonctionnement minimum, réglable sur 0...100 % de P'nom Mode de pression ambiante Commutable : pression négative/positive via Belimo Assistant App ou BACnet/Modbus
Ventilation régulée à la demande (DCV)	Sortie du signal de demande (position du registre) vers le système d'automatisation de niveau supérieur – fonction régulation de la demande de ventilation.

Caractéristiques du produit

Fonctionnement Bus

Grâce à la fonctionnalité multi-bus du VRU-...-BAC, les régulateurs VAV-Universel peuvent être facilement intégrés dans un système de bus. L'interface de communication est définie sur le système à l'aide de l'application Belimo Assistant 2 : BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus.

Un mode hybride est disponible en option pour BACnet MS/TP et Modbus RTU, intégration bus combinée à une commande analogique.

En mode bus, un capteur (0...10 V/passif) peut être connecté en option, par exemple un capteur de température ou un contact de commutation, pour l'intégration dans le système de bus de niveau supérieur.

Mode de compatibilité application MP-Bus :

Standard / VRP-M

Standard / VRP-M :


Le VRU-...-BAC est basé sur le nouveau modèle de pool de données MP de Belimo.

Si le VRU-...-BAC est utilisé en remplacement du VRP-M dans un système MP-Bus existant, le VRU-...-BAC peut être réglé sur la fonction VRP-M avec le paramètre de mode de compatibilité. Voir les instructions : VAV-Universal - système MP-Bus existant : remplacez VRP-M par VRU-...-BAC.

Paramètres de fonctionnement

voir bibliothèque d'applications

Paramètres de fonctionnement Min/Max/Nom



Valeur nominale (réglage OEM) Nom

Plage de réglage Min 1

Plage de réglage Max 2

Recopie U 0...100 % Nom 3

Commande Y Min...Max 4

Outils de fonctionnement et de service

Belimo Assistant 2

Accessoires

Outils	Description	Références
	Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC	ZTH EU
	Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus pour appareils Belimo paramétrables et communicants	LINK.10

Accessoires électriques

Description	Références
Fiche de connexion factice pour fiche de connexion VST, Emballage multiple 25 pièces	ZG-VRU01

Fonctions complètes ZIP-BT-NFC à partir de la date de production 2019-10-15

Installation électrique



Alimentation par transformateur d'isolement de sécurité.

Le câblage du BACnet MS/TP / Modbus RTU doit être effectué conformément à la réglementation RS-485 en vigueur.

Modbus/BACnet : l'alimentation et la communication ne sont pas isolées galvaniquement. COM et la terre des appareils doivent être interconnectés.


AC/DC 24 V, proportionnel (VAV)

Règle de priorité – Commande analogique à volume d'air variable (a)

1. z1
2. z2
3. a) adaptation
b) synchronisation
4. proportionnel Y : min...max

(voir commande forcée z1/z2)

Commande forcée « FERMER le registre » si le signal de référence Y (en mode 2...10 V) :
< 0.3 V = FERMER le registre
> 0,3...2 V = V'min
2...10 V = V'min...V'max




AC/DC 24 V, séquence de commande (CAV)

Règle de priorité – Séquence de commande analogique par étape CAV (b)

1. z1
2. z2
3. a) adaptation
b) synchronisation
4. Étapes Y: FERMÉ-MIN-MAX

(voir commande forcée z1/z2)

Contact 2-3 = MAX
3 non revêtu = MIN
Contact 1-3 = FERMETURE (Mode 2...10 V)
MIN (Mode 0...10 V)



AC/DC 24 V, commande forcée z1/z2

Commande forcée z1


Contact 11-9 = Moteur ARRÊT
Contact 11-10 = Registre OUVERTURE

Commande forcée z2

Contact 12-13 = Registre FERMÉ
Contact 12-14 = MAX

11/12 non revêtu = règle de priorité


a/b/c/d/e



Autres installations électriques

Fonctions avec paramètres spécifiques (CCP)


MP-Bus



Règle de priorité pour la commande du MP-Bus (c)

1. z1
2. z2
3. Surveillance de bus
4. a) adaptation
b) synchronisation
5. Étape Y : servomoteur FERMÉ/
MIN/MAX
6. Priorité au bus
7. Point de consigne de bus :
min...max


Topologie du réseau MP-Bus



Il n'y a pas de restrictions dans la façon de câbler (en étoile, en boucle, « arbre », ou formes mixtes admises).
Alimentation et communication par le même câble à 3 fils

- pas de protection ou torsion nécessaire
- pas de bornier ou résistance terminale requis


BACnet MS/TP / Modbus RTU avec point de consigne analogique (mode hybride)



Règle de priorité de mode hybride BACnet/Modbus (e)

1. z1
2. z2
3. Surveillance de bus
4. a) adaptation
b) synchronisation
5. Priorité au bus
6. Étape Y : servomoteur FERMÉ/
MIN/MAX
7. Point de consigne de bus :
min...max

Raccordement capteur passif (fonctionnement bus)



1)	2)
200 Ω ...2 k Ω	0.5 Ω
2 k Ω ...10 k Ω	2.7 Ω
10 k Ω ...55 k Ω	14.7 Ω

1) Plage de résistance


2) Résolution

Une compensation de la valeur de mesure est recommandée
Adapté à Ni1000 et Pt1000
Capteurs Belimo correspondants
01DT-..

Autres installations électriques

Fonctions avec paramètres spécifiques (CCP)


Raccordement capteur actif (fonctionnement bus)



Exemple :

- capteurs de température actifs
- Générateur de point de consigne
- Capteur d'humidité

Raccordement contact de commutation (fonctionnement bus)



Caractéristiques du contact de commutation :

Le commutateur doit être capable de commuter un courant de 10 mA à 24 V précisément.

- Exemple :
- capteur de dP
 - contact de fenêtre

Aperçu des paramètres et des outils

Operating data

Parameter/Function	Unit/Value	Function/Description/(Area)	Room pressure	Room pressure cascade affecting VAV	Tool		Authorisation
					Assistant app	PC-Tool	
Overview							
Position	String	Plant designation (64 Z./ZTH 10 Z.)	X	X	r	r	r
Series number	xxxxx-xxxxx-xxx-xxx	Series number VRU	X		r	r	r
Voltage source	24 V/–		X	X	r		
Type	VRU-M1R-BAC		X	X	r	r	r
Application	Room pressure	Application setting	X		r	r	r
Room-pressure cascade	OFF/ON/Quick ON	OFF ON: Function activated Quick ON: Activated with VAV fast running actuators		(X) X X		r	r
Designation	String	Model designation damper (OEM, 16 Z.)	X	X	r	r	–
Setpoint	Δp: Pa (ZTH: %)	Show live data	X	X	X	X	X
Actual value	Δp: Pa (ZTH: %)	Show live data	X	X	X	X	X
Damper position	0...100%	Show live data	X		X	X	X
Override control	Auto/min./max./nom OPEN/CLOSE/Motor stop	Temporary override function (Tool override)	X X	(X)	X	X	
Actuator	Adaption, synchronisation	Trigger adaption, synchronisation	X		X	X	E
Transmit setting data		System documentation	X	X	X	X	
Save setting data		Save setting in file	X	X			X
Trend display	Setpoint, actual value, damper position	Commissioning, validation, service	X		X	X	
Trend display	Setpoint, actual value	Commissioning, validation, service		X	X	X	
Transmit trend data		Commissioning, validation, service	X	X			X
Diagnosis – Evaluation							
Actuator	OK/not connected/Gear disengaged/Actuator blocked/Setting range extended		X				
Sensor	OK/Δp sensor incorrectly connected/Measuring value outside measuring range/Δp sensor error		X	X			
Room pressure	OK/Setpoint not reached		X	X			
Bus	OK/Bus watchdog triggered		X	X			
Diagnosis – Installation							
Voltage source	24 V/de-energised		X	X	X		
Operating time	h	Device connected to supply	X	X	X	X	
Active time	h	Device in motion	X		X	X	
Software Version		VRU - Firmware Version	X	X	X	X	

Availability: VAV-Universal components incl. replacement devices are only available from manufacturers of VAV units (OEM).

Authorisations: [E – Expert Mode] – Functionally relevant settings are only accessible via the Expert Mode of the Belimo Assistant App.

Legend

- X Application supports function/Parameter
- r Tool: Read
- w Tool: Write
- Tool: Does not support parameter
- E Only visible in Expert Mode

Aperçu des paramètres et des outils

Configuration

Parameter/Function	Unit/Value	Function/Description/(Area)	Application	Tool	Authorisation	
			Room pressure	Room pressure cascade affecting VAV	Assistant app	PC-Tool
VAV unit/Duct pressure control damper – manufacturer parameters (OEM values – not variable)						
Application	Room pressure	Application setting	X	X	r	r
Designation	Text string	Model designation damper (16 Z.)	X	X	r	r
P'nom	Pa	Nominal value Δp RP [5...75 Pa]	X	X	r	r
SN actuator	xxxxx-xxxxx-xxx-xxx	Actuator serial number	X		r	–
Direction of rotation	ccw/cw	Actuator direction of rotation setting	X		r/w	r/w
Range of rotation	Adapted/programmed	Actuator adapted/programmed 30...95°	X		r/w	r/w
Power on behaviour	No action/Synch. / Adaption	Actuator power-on behaviour	X		r/w	r/w
NFC interface	ON/OFF	NFC communication for app access	X	X	r	–
Configuration – Project specific settings						
Position	Text string	Plant designation (64 Z./ZTH 16 Z.)	X	X	r/w	r/w
max.	Pa (ZTH: %)	Δp step max. >P'min...100% P'nom	X	X	r/w	r/w
min.	Pa (ZTH: %)	Δp step min. >0...100% P'nom	X	X	r/w	r/w
Room-pressure mode	Overpressure/Negative pressure	Room operating mode aseptic (+)/septic (-)	X	X	r/w	r/w
Application area	Extract air/Supply air	Mounting location for – Control butterfly valve or – Room pressure cascade: VAV unit with Cascade signal (secondary controller)	X	X	r/w	r/w
Room-pressure cascade	OFF/ON/Quick ON	in connection with the room-pressure cascade ON: Function activated Quick ON: Activated with VAV fast runner	(X)			
Setpoint	Analogue/Bus	Analogue and hybrid mode/Bus	X	X	r/w	r/w
Reference signal Y	2...10 V/0...10 V/adjustable	Control setting	X	X	r/w	r/w
Feedback type	Δp /Position	Δp /Damper position	X		r/w	r/w
Feedback U	2...10 V/0...10 V/adjustable	Setting U signal	X		r/w	r/w

Availability: VAV-Universal components incl. replacement devices are only available from manufacturers of VAV units (OEM).

Authorisations: [E – Expert Mode] – Functionally relevant settings are only accessible via the Expert Mode of the Belimo Assistant App.

Legend

- X Application supports function/Parameter
- r Tool: Read
- w Tool: Write
- Tool: Does not support parameter
- E Only visible in Expert Mode

Aperçu des paramètres et des outils

Bus parameter

Parameter/Function	Unit/Value	Function/Description/(Area)	Application	Tool		Authorisation
			Room pressure	Room pressure cascade affecting VAV	Assistant app	
Configuration – Communication						
Bus protocol	BACnet MS/TP/Modbus/MP ²⁾		X	X	r	r
			X	–	r	r
Bus protocol	BACnet MS/TP					
MAC address	0...127		X	X	r/w	r/w
Baud rate	9600.../115200		X	X	r/w	r/w
Terminating resistor	OFF/ON		X	X	r/w	r/w
Instance number	0...4194304		X	X	r/w	r/w
Device name	VAV-Universal	(32 Z.)	X	X	r/w	r/w
Max. master	0...127		X	X	r/w	r/w
Bus protocol	Modbus RTU					
Address	1...247		X	X	r/w	r/w
Baud rate	9600.../115200		X	X	r/w	r/w
Terminating resistor	OFF/ON		X	X	r/w	r/w
Parity	1-8-N-2...E-1...-0-1...-N-1		X	X	r/w	r/w
Bus protocol	MP-Bus ²⁾					
MP address	PP/MP1...8	PP (MP OFF)/MP1...8	X			
	PP	PP (MP OFF)		X	r/w	r/w
Bus fail position	0%	0...100% (min...max)	X	–	r/w	–
Compatibility mode	Default/VRP-M ¹⁾	Default: Belimo MP datapool device VRP-M: VRP-M replacement in existing MP system ¹⁾	X	–	r/w	r/w

Note:¹⁾ Refer to instructions: VAV-Universal – MP-Bus existing system:

Replace VRP-M with VRU-...-BAC

²⁾ In the room pressure cascade application, the room pressure controller can not be integrated in the MP-Bus system. MP address setting: PP!**Availability:**

VAV-Universal components incl. replacement devices are only available from manufacturers of VAV units (OEM).

Authorisations:


[O – OEM, Manufacturer Mode] – VRU controllers are calibrated and parameterised by the unit manufacturer according to the application and project. These settings can only be changed by the manufacturer.

[E – Expert Mode] – Functionally relevant settings are only accessible via the Expert Mode of the Belimo Assistant App.

Legend:

- X Application supports function/Parameter
- r Tool: Read
- w Tool: Write
- Tool: Does not support parameter
- O Access only with OEM authorisation
- E Only visible in Expert Mode

Éléments d'affichage et de commande

**1 Bouton poussoir et affichage LED en vert**

- Allumé : En fonctionnement (alimentation ok)
Clignotant : En attente d'information sur l'état de Belimo Assistant 2
Appuyer sur le bouton : Déclenche l'adaptation de l'angle de rotation, suivie du mode standard

2 Bouton-poussoir et affichage LED en jaune

- Clignotant : adressage MP
Appuyer sur le bouton : Confirmation de l'adressage

3 Prise de service

Pour le raccordement des outils de configuration et du boîtier de paramétrages

4 Interface NFC

Belimo Assistant 2, via l'interface communication en champ proche (Android) ou avec convertisseur ZIP-BT-NFC pour connexion bluetooth (téléphone iOS et Android)

5 Plaque de montage

Pour ZIP-BT-NFC (magnétique)

6 Raccordement I M

Pour servomoteur ..-VST

7 Bouchon d'obturation II**8 Raccordement capteur Δp**

6 mm (diamètre intérieur du tube 5 mm)

9 Embout de câble M16 (couple de serrage 3 Nm)

Notes d'installation

Situation d'installation

Montage de l'équipement de contrôle VAV-Universel :

L'ensemble VAV-Universel est monté sur l'unité VAV en usine par le fabricant de l'unité VAV, le servomoteur est raccordé au régulateur de la VRU, réglé et calibré.

Installation de l'unité VAV :

L'unité VAV doit être installée conformément aux spécifications du fabricant de l'unité VAV.

Spécifications d'installation du capteur Δp :

Aucune restriction, mais il faut éviter que de la condensation puisse s'écouler dans le capteur et y rester.

Accessibilité des équipements de commande :

L'accessibilité des équipements de commande doit être garantie à tout moment.

Embout de câble M16x1,5, câble de diamètre 5...10 mm

En fonction de la situation de raccordement, l'embout de câble peut être inséré dans l'une des ouvertures M16x1,5.

Solution sans servomoteur :

La prise de raccordement non utilisée (I)(M) peut être fermée avec un bouchon d'obturation ZG-VRU01, disponible comme accessoire.

Remplacement du servomoteur :


Si le servomoteur VST est remplacé pendant le fonctionnement, l'alimentation en 24 V du régulateur VRU doit être brièvement interrompue. Ceci entraîne que le pilote du servomoteur correspondant est lu et intégré.

Tube de pression :

Les tubes de raccordement à pression ne doivent pas entrer en contact avec des liquides ou des agents de graissage quels qu'ils soient. Ceci inclut tous les résidus à l'intérieur ou à la surface des tubes de raccordement.


Débrancher le servomoteur

Le câble de raccordement du servomoteur de registre VST peut être retiré du régulateur VRU à l'aide d'un tournevis (taille 0...3) comme montré sur l'illustration.



Notes d'installation

- Brancher le servomoteur** Pour assurer la protection IP et le raccordement électrique, la fiche de connexion VST doit être totalement insérée dans la prise de raccordement. Pour cela, une certaine force est nécessaire.



- Entretien**
- Travaux de nettoyage pendant l'installation, la mise en service ou la maintenance
- Les appareils VAV de Belimo sont sans entretien. Nous recommandons d'enlever la poussière à sec depuis l'extérieur du boîtier, si nécessaire.
- Le système de gaines ainsi que les unités VAV sont entretenues lors des intervalles de nettoyage prévus par la loi ou par le système spécifique. Veuillez prendre en compte les points suivants.
- Travaux de nettoyage sur le registre, les appareils de détection de pression différentielle et des tubes de pression
- Lors du nettoyage du système de gaines ou de l'unité VAV, retirez les tubes de pression sur le régulateur VAV, afin qu'il ne soit pas affecté.
- Il est par exemple possible de souffler de l'air comprimé, sur les appareils de détection de pression différentielle ou sur les tubes de pression
- Avant de débuter cette tâche, déconnectez les appareils de détection de la pression différentielle ou les tubes de pression du capteur de pression différentielle.
- Raccordement des tubes de pression
- Pour assurer une installation correcte des tubes de pression, nous recommandons de les marquer avec un + ou un - avant leur démontage.

Service

Raccordement sans fil


Les appareils Belimo portant le logo NFC sont utilisables avec Belimo Assistant 2.

Exigence :



- Smartphone compatible NFC ou Bluetooth
- Belimo Assistant 2 (Google Play et Apple AppStore)

Positionnez le smartphone avec NFC sur l'appareil de façon à ce que les deux antennes NFC soient superposées.

Raccordez le smartphone compatible Bluetooth à l'appareil via le convertisseur Bluetooth-vers-NFC ZIP-BT-NFC. Les données techniques et le manuel de fonctionnement sont inclus dans la fiche technique du ZIP-BT-NFC.




Convertisseur ZIP-BT-NFC




Service

Raccordement avec fil

L'appareil peut être paramétré avec le ZTH EU via la fiche de service ou par le biais de l'application Belimo Assistant 2



Dimensions



Documentation complémentaire

- Débit volumétrique et régulation de la pression de Belimo, vue d'ensemble de la gamme de produits
 - Fiches techniques pour servomoteurs VST
 - Description d'application VAV-Universel
 - Raccordements d'outils
 - Description de l'interface Modbus
 - Description des valeurs de l'ensemble de données
 - Description de l'interface BACnet
 - Présentation de la technologie MP-Bus
 - Aperçu des partenaires de coopération MP
- Guide rapide – Belimo Assistant 2